



Applique intelligente da esterni con telecamera

Cosa sta succedendo là fuori? Non stare mai al buio con l'applique per esterni intelligente WiZ con telecamera di sicurezza integrata. La luce della nostra telecamera resistente alle intemperie si accende ogni volta che viene rilevato un movimento, sorprendendo potenziali intrusi o aiutandoti a entrare comodamente in casa dopo il tramonto.


PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- Telecamera integrata
- Omologato per esterni
- A colori




Abbellisci il tuo giardino con milioni di colori e modalità dinamiche

Scegli tra milioni di colori chiari, dal bianco freddo energizzante al bianco caldo e tenue e crea l'atmosfera giusta per le tue attività all'aperto. Oppure, applica semplicemente una modalità di luce dinamica preimpostata, come Ocean, Forest o Party per creare un'atmosfera straordinaria e risollevare l'umore.



Notifica immediata quando viene rilevato un movimento o un suono

La videocamera per esterni WiZ ti avvisa automaticamente quando viene rilevato un movimento o un suono all'esterno della tua casa. Goditi la massima tranquillità anche quando non ci sei!




Osserva ciò che accade fuori dalla tua abitazione

Monitora le aree esterne della tua casa, in tempo reale e da qualsiasi luogo, con la funzione di streaming video in tempo reale della videocamera per esterni WiZ. Goditi la tranquillità quando sei lontano da casa, potendo valutare tutte le notifiche di incidenti, osservare cosa accade in tempo reale ed evitare falsi allarmi.



Accende automaticamente le luci quando viene rilevato un movimento

La luce della telecamera per esterni WiZ si accende automaticamente quando viene rilevato un movimento, in modo che puoi vedere la strada di accesso durante la notte e tenere lontani potenziali intrusi.



Altoparlante e microfono integrati

Puoi comunicare direttamente con chiunque si trovi vicino alla videocamera durante lo streaming in diretta. L'altoparlante e il microfono integrati ti consentono di avere facilmente una conversazione in remoto con i tuoi familiari oppure di mandare avvisi a eventuali visitatori indesiderati.



Prestazioni ottimali all'aperto (IP44)

Questa luce per esterni WiZ è stata rigorosamente testata per garantirne l'idoneità all'uso esterno. È specificamente progettata per resistere a condizioni meteorologiche che vanno dalla luce solare intensa a forti acquazzoni.

SPECIFICHE TECNICHE

ASPETTO E FINITURA

Colore alloggiamento: Nero
Materiale del corpo: Lega di alluminio

DURATA

Durata nominale: 25.000 ore

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA/ACCESSORIO INCLUSO

Luce spot regolabile: Sì
Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
LED integrato: Sì
Completo di lampade LED: Sì
Telecomando incluso: No

CARATTERISTICHE LUCE

Indice di resa cromatica (CRI): 80
Flusso luminoso: 1.250 lm

VARIE

Appositamente progettata per:
Funzionale
Senso dello spazio: Sì

CONSUMO ENERGETICO

Tensione: 5 V

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso netto: 1,5 kg
Lunghezza cavo: 0,24 m
Altezza: 37,5 cm
Lunghezza: 16,7 cm
Larghezza: 11,5 cm

SERVICE

Garanzia: 2 anni

SPECIFICHE TECNICHE

Colore della luce: 2700
LED integrato: Sì
Classe energetica della sorgente luminosa: E
Completo di lampada wattaggio: 10.5
Sorgente luminosa sostituibile: No
e una gestione termica: IP44 | proiettore
Classe di protezione IEC: Classe di isolamento I
Dimmerabile: Wireless Dim - Non utilizzare con il dimmer
Numero di sorgenti luminose: 1
Videocamera con sensore di immagini: No
Campo visivo dell'obiettivo della videocamera (gradi): 120
Zoom digitale della videocamera: No

LA FOTOCAMERA

Risoluzione video massima: 1080P
Modalità video: 1080P
Caratteristiche video: 30FPS
Rilevamento del movimento:
Rilevamento di movimenti, persone e suoni
Visione notturna: Yes, 10M
Impermeabile: Sì
Microfono: Sì
Audio: Audio bidirezionale
Temperatura operativa: Da -20 °C a 45 °C
Protocollo di connettività: WiFi (2,4G Hz)
Colore: Nero
Allarme audio: No
Altezza dell'installazione: 2000 mm
Comunicazione bidirezionale: Sì
Modalità di conservazione:
Archiviazione locale e cloud (abbonamento)
IP: IP54