



Plafoniera Superslim 22 W

Super slim è super con le plafoniere WiZ. Le modalità di luce dinamiche a colori si adattano ad ogni tua attività, sia che tu stia festeggiando o trascorrendo un po' di tempo libero. Componi la tonalità perfetta di luce bianca: luce diurna fredda per concentrazione e produttività, accogliente lume di candela per rilassarsi o qualsiasi altra via di mezzo. Goditi tutti i vantaggi del risparmio energetico dei LED senza abbagliamento, senza sfarfallio e senza affaticamento degli occhi, Wi-Fi controllabile, ovviamente, utilizzando l'app WiZ, il telecomando WiZ o la tua voce.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- A colori
- Dimensioni: Ø423
- IP20/Plastica/Nero



Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare

Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmale per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.



Monitora il tuo consumo energetico

Ottieni informazioni generali sul consumo energetico delle tue luci con l'app WiZ. Accedi facilmente a un rapporto settimanale o giornaliero che ti aiuta a rimanere aggiornato sul consumo energetico della tua casa.



Crea la tua scena luminosa perfetta

Crea la tua combinazione di diverse modalità di luce bianca e colorata per creare l'ambiente di luce perfetto per il tuo momento quotidiano. Salva la tua nuova scena e selezionala in qualsiasi momento con l'app WiZ o con la tua voce.



Milioni di colori e modalità di luce variabili per illuminare la tua giornata

Scegli il colore di luce che preferisci o applica semplicemente una modalità di luce dinamica che abbiamo progettato per te. Camino oppure Oceano, ad esempio, ti aiuteranno a creare un'atmosfera straordinaria e a risollevare il tuo umore.



Crea l'atmosfera giusta con la luce bianca da calda a fredda regolabile

Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.



Controlla l'illuminazione intelligente nel modo che preferisci

WiZ ti consente di controllare l'illuminazione intelligente in vari modi. Regola le luci utilizzando il tuo smartphone, la voce, il telecomando WiZmote o l'interruttore a parete esistente per passare da una modalità preferita all'altra. Funziona con i comandi Siri, Google Home e Alexa.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Interno
Forma della lampada: Rotondo
Dimmerabile: Sì

ASPETTO E FINITURA

Colore: Nera
Materiale: Plastica

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 20 anno
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000
Durata nominale: 20.000

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA/ACCESSORIO INCLUSO

Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
LED integrato: Sì
Telecomando incluso: No

CARATTERISTICHE LUCE

Uniformità colore: 6 SDCM
Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80
Temperatura del colore: 2200-6500 K
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2
Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 118 lm/W

VARIE

Appositamente progettata per:
Soggiorno Sala da pranzo Camera da letto

ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 190 mA

CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.5
Tensione: 220-240 V

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso netto: 1,5 kg
Altezza complessiva: 32 mm
Lunghezza complessiva: 423 mm
Larghezza complessiva: 423 mm

SERVICE

Garanzia: 2 anni

SPECIFICHE TECNICHE

Diametro: 423 mm
Emissione in lumen totale apparecchiatura: 2600
Colore della luce: 2.200-6.500 (RGB)
Completo di lampada wattaggio: 22
Codice IP: IP20 | Anti manomissione
Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento

SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Periodo di supporto definito: Minimum of 60 months after introduction date
Numero massimo di accessori: 9999
Protocollo di comunicazione: Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8720169072633
Peso netto: 1,4 kg
Peso lordo: 1,66 kg
Altezza: 43 cm
Lunghezza: 3,5 cm
Larghezza: 42,5 cm