



## 3 lampadine 60 W A60 E27



La lampadina colorata WiZ LED A60 offre un'illuminazione intelligente per i tuoi momenti quotidiani. Si adatta a qualsiasi paralume per creare l'atmosfera che desideri con 16 milioni di colori, oltre alla luce bianca da fredda a calda. Puoi programmare le luci affinché si accendano e spengano in base alle tue abitudini quotidiane e settimanali, controllarle con lo smartphone o con la voce e avere accesso da remoto alle luci anche quando non ci sei. Le luci WiZ si connettono al tuo router Wi-Fi esistente e non richiedono alcun hardware aggiuntivo.

## PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- Lampadina a colori intelligente
- Fino a 806 lumen
- Semplice plug and play
- Controllo vocale o mediante app



### **Semplice plug and play. Funziona con il Wi-Fi esistente.**

WiZ funziona con il tuo router Wi-Fi esistente e non richiede alcun gateway aggiuntivo. Posiziona semplicemente la tua nuova luce, scarica l'app WiZ e sei pronto a partire.



### **Configura le luci in base al tuo programma**

Automatizza le tue luci intelligenti in base alle tue routine quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano al mattino o prima di tornare a casa e che rimangano spente per risparmiare energia quando non sono necessarie.

### **Controllo da qualsiasi luogo in cui ti trovi attraverso il tuo smartphone.**

Controlla le tue luci WiZ ovunque ti trovi, direttamente dallo smartphone. Non dovrai più preoccuparti di aver spento le luci prima di uscire di casa. L'app WiZ è disponibile per iOS e Android.



### **Attiva i dispositivi con il movimento senza utilizzare un sensore**

La tecnologia SpaceSense di WiZ trasforma i tuoi dispositivi in sensori di movimento. Attiva la funzione SpaceSense nell'app WiZ e fai accendere e spegnere automaticamente luci e dispositivi, con rilevamento del movimento. È necessario un minimo di due dispositivi WiZ in una stanza affinché la funzione SpaceSense funzioni.

### **Monitoraggio energetico**

L'app WiZ registra il consumo energetico delle tue luci. Visualizza il tuo report settimanale o giornaliero e pianifica l'illuminazione per ottimizzare il consumo energetico a casa.



### **Milioni di colori e modalità di luce variabili per illuminare la tua giornata**

Scegli il colore di luce che preferisci o applica semplicemente una modalità di luce dinamica che abbiamo progettato per te. Camino oppure Oceano, ad esempio, ti aiuteranno a creare un'atmosfera straordinaria e a risollevarlo il tuo umore.

## SPECIFICHE TECNICHE

### CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Usò previsto: Interno  
Forma della lampada: A60  
Attacco: E27  
Tecnologia: Wi-Fi Smart  
Tipo di vetro: Opaca  
Dimmerabile: Wireless Dim

### DIMENSIONI DELLA LAMPADINA

Altezza: 12,2 cm  
Peso: 0,195 kg  
Larghezza: 6 cm

### DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 25 anno  
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%  
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000  
Durata nominale: 25.000 ore

### CARATTERISTICHE LUCE

Uniformità colore: 6 SDCM  
Indice di resa cromatica (CRI): 80  
Temperatura del colore: 2200-6500 K  
Luce colorata: A colori  
Flusso luminoso nominale: 806 lm  
Tempo di accensione: <0.5 s  
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea

### ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 65 mA  
Efficienza: 94 lm/W

### INFORMAZIONI SULLA CONFEZIONE

EAN: 8720169075610  
EOC: 872016907561000  
Nome prodotto: Wi-Fi BLE 60W A60 E27 822-65 RGB 3CT6

### CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.5  
Tensione: 220-240 V  
Wattaggio: 8,5 W  
Wattaggio lampada equivalente: 60 W  
Classificazione di efficienza energetica (EEL): F

### DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Lunghezza: 12,2 cm

### VALORI STIMATI

Durata nominale: 25.000 ore  
Flusso luminoso nominale: 806 lm  
Potenza nominale: 8.5 W

### SPECIFICHE TECNICHE

Frequenza: 50-60 Hz  
Numero di registrazione EPREL: 1877825  
Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere