

WiZ

2 lampadine 60 W A60 E27



Non tutti i momenti sono uguali, così come nemmeno tutte le lampadine connesse. Questa luce WiZ potrebbe avere una forma A60 di base ma ti offre qualcosa di veramente speciale: una luce LED bianca tunabel per tutte le tue esigenze e i tuoi stati d'animo. Programma una luce fredda quando devi concentrarti, una luce confortevole quando vuoi un po' di relax; basterà poco per vivere in modo migliore e più piacevole la casa. Tutto controllabile tramite Wi-Fi con l'app WiZ, il telecomando WiZ o la tua voce.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- Lampadina intelligente bianca dinamico
- Fino a 806 lumen
- Semplice plug and play
- Controllo vocale o mediante app

EAN:

wizconnected.com



Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare

Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmale per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.



Certificato Matter

Questo prodotto è certificato Matter. Puoi configurarlo e controllarlo con la tua piattaforma di casa intelligente preferita e utilizzarlo senza problemi con altri dispositivi certificati Matter.




Monitora il tuo consumo energetico

Ottieni informazioni generali sul consumo energetico delle tue luci con l'app WiZ. Accedi facilmente a un rapporto settimanale o giornaliero che ti aiuta a rimanere aggiornato sul consumo energetico della tua casa.



Configura le luci in base al tuo programma

Automatizza le tue luci intelligenti in base alle tue routine quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano al mattino o prima di tornare a casa e che rimangano spente per risparmiare energia quando non sono necessarie.



Attiva i dispositivi con il movimento senza utilizzare un sensore

La tecnologia SpaceSense di WiZ trasforma i tuoi dispositivi in sensori di movimento. Attiva la funzione SpaceSense nell'app WiZ e fai accendere e spegnere automaticamente luci e dispositivi, con rilevamento del movimento. È necessario un minimo di due dispositivi WiZ in una stanza affinché la funzione SpaceSense funzioni.



Crea l'atmosfera giusta con la luce bianca da calda a fredda regolabile

Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.



SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Usò previsto: Interno
Forma della lampada: A60
Attacco: E27
Tecnologia: Wi-Fi Smart
Tipo di vetro: Opaca
Dimmerabile: Wireless Dim

DIMENSIONI DELLA LAMPADINA

Altezza: 11,1 cm
Peso: 0,05 kg
Larghezza: 6 cm

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 25 anno
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
Durata nominale: 25.000 ore

CARATTERISTICHE LUCE

Uniformità colore: 6 SDCM
Indice di resa cromatica (CRI): 80
Temperatura del colore: 2700-6500 K
Luce colorata: Luce bianca regolabile
Flusso luminoso nominale: 806 lm
Tempo di accensione: <0.5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea

ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 65 mA
Efficienza: 100 lm/W

INFORMAZIONI SULLA CONFEZIONE

EAN: 8720169076921
EOC: 872016907692100
Nome prodotto: Wi-Fi BLE 60W A60 E27 827-65 TW 2PF/6

CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.5
Tensione: AC 220-240 V
Wattaggio: 8 W
Wattaggio lampada equivalente: 60 W
Classificazione di efficienza energetica (EEL): F

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Lunghezza: 11,1 cm

VALORI STIMATI

Durata nominale: 25.000 ore
Flusso luminoso nominale: 806 lm
Potenza nominale: 8 W

SERVICE

Garanzia: 2 anni

SPECIFICHE TECNICHE

Frequenza: 50-60 Hz
Numero di registrazione EPREL: 1877823
Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere



© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono soggette a modifiche senza preavviso. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.