




Striscia flessibile da 10 m

Crea forme affascinanti grazie al design flessibile di Smart Flex Strip, aggiungendo un tocco di stile a qualsiasi stanza. Con i suoi effetti e colori vivaci, puoi creare senza sforzo l'atmosfera perfetta per ogni occasione. Personalizzare la tua esperienza di illuminazione, utilizzando l'app WiZ, i comandi vocali o il telecomando, non è mai stato così facile. Trasforma facilmente il tuo spazio abitativo e scolpisci la luce in modi che non avresti mai potuto immaginare con la striscia Smart Flex Strip.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- A colori
- Bassa tensione
- IP20/Silicone



Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare

Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmale per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.



Controllo con qualsiasi piattaforma per la casa connessa Matter

Questo prodotto è certificato Matter, consentendo un facile controllo tramite Google Home, Amazon Alexa, Apple Casa o qualsiasi altra piattaforma per la casa connessa basata su Matter di tua scelta.



Esclusiva luce SpaceSense™ che si accende con il movimento

La tecnologia SpaceSense di WiZ trasforma le tue luci in sensori di movimento. Sono sufficienti due luci WiZ in una stanza per attivare la funzione SpaceSense nell'app WiZ e fare in modo che le luci si accendano e si spengano automaticamente al rilevamento di un movimento. È semplice. È SpaceSense. È WiZ.




Milioni di colori e modalità di luce variabili per illuminare la tua giornata

Scegli il colore di luce che preferisci o applica semplicemente una modalità di luce dinamica che abbiamo progettato per te. Camino oppure Oceano, ad esempio, ti aiuteranno a creare un'atmosfera straordinaria e a sollevare il tuo umore.



Sincronizza le luci con la musica

Immergiti nel ritmo con la nostra funzione di sincronizzazione della musica. Sincronizza facilmente le luci con i tuoi brani preferiti. Ricorda solo di tenere il tuo dispositivo mobile vicino all'altoparlante per una perfetta armonia tra musica e luci.



Colori gradient in un'unica striscia luminosa

Crea l'atmosfera con strisce luminose flessibili che offrono effetti sfumati. Le modalità di luce dinamica ti consentono di creare l'atmosfera giusta per abbellire qualsiasi stanza.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Interno
Dimmerabile: Sì

ASPETTO E FINITURA

Colore: Bianca
Materiale: Plastica

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
Durata nominale: 15.000

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA/ACCESSORIO INCLUSO

Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
LED integrato: Sì
Interruttore on/off sul cavo: Sì
Alimentatore incluso: Sì
Telecomando incluso: No

CARATTERISTICHE LUCE

Indice di resa cromatica (CRI): -
Temperatura del colore: NA
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2

VARIE

Appositamente progettata per:
Soggiorno Camera da letto

ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina:
210 mA

CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.9
Tensione: 220-240 V
Consumo energetico: 39,5

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso netto: 1,27 kg
Altezza complessiva: 13 mm
Lunghezza complessiva: 10.000 mm
Larghezza complessiva: 6 mm

SERVICE

Garanzia: 2 anni

SPECIFICHE TECNICHE

Emissione in lumen totale
apparecchiatura: NA
Colore della luce: RGB
Completo di lampada wattaggio: 45
Codice IP: IP20 | Anti manomissione
Classe di protezione: Classe II -
Doppio isolamento

SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Periodo di supporto definito:
Minimum of 60 months after introduction date
Numero massimo di accessori: 9999
Protocollo di comunicazione:
Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8720169077287
Peso netto: 1,27 kg
Peso lordo: 1,58 kg
Altezza: 9,3 cm
Lunghezza: 23,7 cm
Larghezza: 23,7 cm