




Sync Box HDMI con retroilluminazione TV per TV da 55" a 65"

Migliora lo spettacolo proiettando i colori dello schermo TV in tempo reale. La striscia RGBIC abbina colori vivaci alla velocità dell'illuminazione per film, giochi o musica. Goditi un'installazione semplice e un'accurata corrispondenza dei colori tramite HDMI. Sincronizza con qualsiasi dispositivo HDMI 2.0 come una chiavetta di streaming o una console di gioco. Collega tutte le luci WiZ colorate che desideri tramite Wi-Fi per effetti in tutta la stanza.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- Richiede un ingresso HDMI esterno; non compatibile con le app per Smart TV
- Supporta 4K a 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision
- Striscia RGBIC su 3 lati adatta per TV da 55" a 65"



Installazione pulita e configurazione semplice

Collega la striscia di retroilluminazione, i cavi HDMI e la Sync Box al Wi-Fi. Nessuna fotocamera o cavo appeso sopra lo schermo del televisore; non è mai necessaria una calibrazione complicata.




Sincronizzazione dei colori in tempo reale

La Sync Box legge il segnale video direttamente dall'ingresso HDMI, analizza istantaneamente l'intero schermo TV e genera colori di corrispondenza ultra accurati.




Funziona con qualsiasi dispositivo HDMI 2.0

Collega semplicemente la Sync Box a un dispositivo multimediale HDMI come una chiavetta per lo streaming, un set-top box e una console di gioco. Supporta 4K a 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision.



Sincronizza le luci WiZ

Collega la tua Sync box a qualsiasi luce Wi-Fi + Bluetooth WiZ compatibile con il colore. Crea una configurazione di illuminazione completa che corrisponda alla tua TV per un'esperienza di illuminazione in tutta la stanza, indipendentemente dal fatto che tu stia utilizzando lampadine, strisce luce o lampade.



Illumina la tua musica

La Sync Box rileva l'audio attraverso il microfono integrato, consentendo alle luci di pulsare con la musica, anche quando la TV è spenta. Imposta colori ed effetti dinamici, creando un'atmosfera perfetta per la tua musica.



Modalità di sincronizzazione personalizzabili tramite l'app WiZ

Regola facilmente gli effetti di sincronizzazione con l'app WiZ. Scegli tra le modalità preimpostate come Cinema o Relax, oppure personalizza la luminosità e il colore in base al tuo umore, sia che tu stia trascorrendo un'emozionante serata al cinema o godendoti un momento di relax guardando la tua serie preferita.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Interno
Dimmerabile: Sì

ASPETTO E FINITURA

Colore: Nera
Materiale: Plastica

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000
Durata nominale: 15.000

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA/ACCESSORIO INCLUSO

Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
LED integrato: Sì
Interruttore on/off sul cavo: No
Alimentatore incluso: Sì
Telecomando incluso: No

CARATTERISTICHE LUCE

Indice di resa cromatica (CRI): N.A.
Temperatura del colore: 2700-6500 K
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2
Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 7 lm/W

STRISCE LUMINOSE/LIGHTSTRIP

Estensibilità: No

VARIE

Appositamente progettata per:
Soggiorno

ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 100 mA

CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.75
Tensione: 220-240 V

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso netto: 0,408 kg
Altezza complessiva: 3,5 mm
Lunghezza complessiva: 2.600 mm
Larghezza complessiva: 10 mm

SERVICE

Garanzia: 2 anni

SPECIFICHE TECNICHE

Emissione in lumen totale
apparecchiatura: NA
Colore della luce: 2.700-6.500 (RGB)
Completo di lampada wattaggio: 17
Codice IP: IP20 | Anti manomissione
Classe di protezione: Classe II -
Doppio isolamento

SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Periodo di supporto definito:
Minimum of 60 months after introduction date
Numero massimo di accessori: 9999
Protocollo di comunicazione:
Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8720169078604
Peso netto: 0,41 kg
Peso lordo: 0,61 kg
Altezza: 17,8 cm
Lunghezza: 9,7 cm
Larghezza: 17,8 cm