

PHILIPS

Plafoniera Garnet
40 W

Lampade da soffitto

2700K

Nero



8720169195271



Un'attrezzatura. Il tuo interruttore. Tre impostazioni di luce.

Cambiare l'atmosfera nella tua stanza non è mai stato così facile. La plafoniera LED SceneSwitch di Philips ti consente di creare l'atmosfera con tre impostazioni uniche. La combinazione di luce principale e indiretta ti offre opzioni perfette per i tuoi momenti di incontro, concentrazione e intimità. Nessun dimmer o installazione richiesta: tutto ciò di cui hai bisogno è il tuo interruttore esistente

Facile da usare

- Facile installazione

Effetto luminoso

- Illuminazione indiretta
- Luce a tripla zona
- Luce soffusa armoniosa

Di prima qualità

- EyeComfort - la luce che piace agli occhi

In evidenza

Facile installazione

Installazione senza problemi. Per fare funzionare il tuo apparecchio d'illuminazione è sufficiente fissarlo o appenderlo, saldamente al soffitto o alla parete, collegandolo alla corrente.

Illuminazione indiretta

L'abat-jour Volcano decora il tuo spazio e riflette dolcemente la luce.

Luce a tripla zona

La sorgente luminosa a tripla zona ti offre la flessibilità necessaria per creare l'atmosfera che desideri.

Luce soffusa armoniosa

La giusta combinazione di luce indiretta e diretta diffonde un bagliore caldo in tutto lo spazio senza riverbero.

EyeComfort

Una luce scadente può causare un affaticamento degli occhi. Molti di noi ormai passano molto tempo al chiuso, è quindi più importante che mai godere di un'illuminazione di qualità in casa. I nostri prodotti soddisfano criteri di prova rigorosi, tra cui sfarfallio, effetto stroboscopico, riflesso, resa cromatica ed effetti di regolazione per garantire il rispetto dei requisiti di EyeComfort. Le lampade LED Philips non solo emanano una luce piacevole, ma rimangono invariate per tutta la loro vita, offrendo qualità di illuminazione, potenza e colore costanti per più di un decennio. Passa a una luce più rilassante per i tuoi occhi. Ti ringrazieranno.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Rotondo

Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Plastica

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 20 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Durata nominale: 20.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 105 lm/W

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina, Garage
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da soffitto
- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 200 mA

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.9

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 1,23 kg
- Altezza complessiva: 99 mm
- Lunghezza complessiva: 500 mm
- Larghezza complessiva: 500 mm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Diametro: 500 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 4200
- Colore della luce: 2700
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- Codice IP: IP20 | Anti manomissione
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169195271
- Peso netto: 1,3 kg
- Peso lordo: 3,16 kg
- Altezza: 54 cm
- Lunghezza: 13 cm
- Larghezza: 54 cm



Data di rilascio:
2025-08-30
Versione: 0.418

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com