

PHILIPS

Plafoniera 10 W

Ultra efficiente

4000 K

Nero

Doppia luminosità

8720169301115



Luce LED confortevole pensata per i tuoi occhi

Luminosità regolabile: con la plafoniera LED Philips SceneSwitch puoi regolare tre impostazioni di luminosità in base alle tue attività. Una luce confortevole e piacevole per i tuoi occhi. Tutto ciò di cui hai bisogno è il tuo interruttore a parete. Modifica la temperatura di colore: cambia l'atmosfera della tua stanza per adattarla alle tue attività. Con la plafoniera LED Philips SceneSwitch puoi modificare facilmente l'impostazione da una luce brillante a una luce naturale e a una luce calda e soffusa confortevole. Una luce confortevole e piacevole per i tuoi occhi. Non richiede dimmer o altre installazioni. Tutto ciò di cui hai bisogno è il tuo interruttore esistente.

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Luce LED di qualità elevata

Ideale per il soggiorno e per la camera da letto

- Crea un'atmosfera elegante e accogliente

Effetto luminoso

- Luce brillante con distribuzione uniforme

In evidenza

Luce LED di qualità elevata



La tecnologia LED, integrata in questa lampada Philips, è una soluzione sviluppata esclusivamente da Philips.

Con un'accensione immediata, offre una luminosità ottimale, riempiendo la tua casa con colori vivi.

Crea un'atmosfera elegante



Questa luce è stata progettata in base ai gusti, alle tendenze e agli stili più recenti per integrarsi alla perfezione nell'arredamento e definire l'atmosfera che hai sempre desiderato.

Luce brillante con distribuzione uniforme

Per illuminare davvero le tue stanze, scegli questa luce con distribuzione uniforme che si propaga in modo omogeneo nello spazio.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Dimmerabile: Sì

Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Plastica

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 51 anno
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 25.000
- Durata nominale: 50.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 195 lm/W

Varie

- Appositamente progettata per:
Camera da letto, Sala da pranzo,
Soggiorno
- Style: Moderno
- Tipo: Lampade da soffitto
- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort,
UltraEfficient
- Caratteristiche aggiuntive: Doppia
luminosità

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina:
95 mA

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,66 kg
- Altezza complessiva: 50 mm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Diametro: 320 mm
- Emissione in lumen totale
apparecchiatura: 1950
- Colore della luce: 4000
- Tensione di rete: AC 220-240
- Codice IP: IP20 | Anti manomissione
- Classe di protezione: Classe II -
Doppio isolamento

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169301115
- Peso netto: 0,66 kg
- Peso lordo: 0,91 kg
- Altezza: 35,2 cm
- Lunghezza: 6,8 cm
- Larghezza: 35,2 cm



Data di rilascio:
2025-08-30
Versione: 0.218

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com