

PHILIPS

Plafoniera 24 W

Lampade da soffitto

4000 K

Nero

SceneSwitch

8720169301313



Un apparecchio. Un interruttore. Tre impostazioni di luce

Crea l'atmosfera giusta cambiando la luminosità. La plafoniera LED SceneSwitch di Philips ti consente di goderti tre impostazioni luminosità perfette per ogni momento. Non occorre un dimmer né un'installazione aggiuntiva: tutto ciò di cui hai bisogno è il tuo interruttore esistente.

Ideale per il soggiorno e per la camera da letto

- Perfetta per rilassarsi e chiacchierare
- Crea un'atmosfera elegante e accogliente

Facile da usare

- Ideale per il posizionamento a parete o a soffitto, questo apparecchio per illuminazione ti consente di dare uno stile personalizzato ai tuoi interni.
- Facile installazione

Effetto luminoso

- Distribuzione uniforme della luce

Di prima qualità

- EyeComfort - la luce che piace agli occhi

In evidenza

Perfetta per rilassarsi e chiacchierare

Il soggiorno è il cuore di ogni casa, il luogo in cui le famiglie si riuniscono e si rilassano e gli ospiti chiacchierano amabilmente. L'illuminazione per quest'area e per la camera da letto deve essere versatile e facile da regolare in base ai vari utilizzi nel corso della giornata. Un attento posizionamento delle varie sorgenti luminose e i giochi con i livelli di luce aiutano a creare la sensazione di spazio e a donare alla stanza un aspetto caldo e accogliente.

Crea un'atmosfera elegante



Questa luce è stata progettata in base ai gusti, alle tendenze e agli stili più recenti per integrarsi alla perfezione nell'arredamento e definire l'atmosfera che hai sempre desiderato.

Montaggio flessibile a parete o a soffitto

Facile installazione

Installazione senza problemi. Per fare funzionare il tuo apparecchio d'illuminazione è sufficiente fissarlo o appenderlo, saldamente al soffitto o alla parete, collegandolo alla corrente.

Distribuzione uniforme della luce

Illumina tutte le stanze in modo regolare e uniforme.

EyeComfort

Una luce scadente può causare un affaticamento degli occhi. Molti di noi ormai passano molto tempo al chiuso, è quindi più importante che mai godere di un'illuminazione di qualità in casa. I nostri prodotti soddisfano criteri di prova rigorosi, tra cui sfarfallio, effetto stroboscopico, riflesso, resa cromatica ed effetti di regolazione per garantire il rispetto dei requisiti di EyeComfort. Le lampade LED Philips non solo emanano una luce piacevole, ma rimangono invariate per tutta la loro vita, offrendo qualità di illuminazione, potenza e colore costanti per più di un decennio. Passa a una luce più rilassante per i tuoi occhi. Ti ringrazieranno.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Dimmerabile: Sì

Aspetto e finitura

- Colore: Nero
- Materiale: Metallo, Plastica

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 20 anni
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000
- Durata nominale: 20.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 116,7 lm/W

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Sala da pranzo, Cucina, Soggiorno
- Style: Moderno
- Tipo: Lampade da soffitto
- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort
- Caratteristiche aggiuntive: SceneSwitch

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 195 mA

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,85 kg
- Altezza complessiva: 80 mm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Diametro: 389 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 2800
- Colore della luce: 4000
- Tensione di rete: AC 220-240
- Codice IP: IP20 | Anti manomissione
- Classe di protezione: Classe I - Messa a terra

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169301313
- Peso netto: 0,85 kg
- Peso lordo: 1,47 kg
- Altezza: 47,5 cm
- Lunghezza: 10,5 cm
- Larghezza: 47 cm



Data di rilascio:
2025-09-17
Versione: 0.231

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com