

PHILIPS

Luce a incasso Diamond
Cut UltraEfficient

Ultra efficiente

4000 K

Bianco

8720169308145



Downlight UltraEfficient: la soluzione a maggior risparmio energetico

Philips ha sviluppato un downlight ultra efficiente con una nuova tecnologia per ridurre le emissioni di carbonio, gli sprechi di materiali e il consumo di energia. Con un'incredibile durata di 50.000 ore, di oltre 3 volte superiore rispetto agli equivalenti downlight LED Philips, riduce il consumo energetico del 50%. La soluzione adatta per un pianeta più sostenibile.

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Philips offre una garanzia di 5 anni sul driver e sul modulo LED

Effetto luminoso

- Diffusore di alta qualità Luce brillante con distribuzione uniforme

Materiale e finitura

- Materiale metallico di alta qualità


In evidenza

5 anni di garanzia sul sistema LED




Oltre alla garanzia standard di 2 anni per questa lampada, Philips offre una garanzia di 5 anni sul sistema LED, ovvero sul driver e sul modulo LED all'interno della lampada.

Diffusore di alta qualità Luce brillante con distribuzione uniforme



Il diffusore distribuisce una luce soffusa nelle tue stanze in modo uniforme.

Materiale metallico di alta qualità



Materiale metallico durevole, per una finitura solida.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Metallo, Plastica

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 25.000
- Durata nominale: 50.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 110
- Uniformità colore: 5 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 156

Varie

- Appositamente progettata per: Cucina, Camera da letto, Sala da pranzo, Soggiorno, Studio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Luci da incasso
- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort, UltraEfficient

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 24 mA

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0,35
- Consumo energetico: 2,2

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,096 kg
- Distanza incasso: 0 mm
- Altezza complessiva: 50 mm
- Lunghezza complessiva: 110 mm
- Larghezza complessiva: 110 mm
- Ritaglio Ceiling incassato: 9.0 cm x 9.0 cm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Diametro: 105 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 345
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Luce bianca fredda
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento
- Numero di sorgenti luminose: 1

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169308145
- Peso netto: 0,1 kg
- Peso lordo: 0,12 kg
- Altezza: 10,8 cm
- Lunghezza: 10,8 cm
- Larghezza: 5,6 cm



Data di rilascio:
2026-05-30
Versione: 0.185

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com