

PHILIPS

Lightstrip da 5 m
RGB

Strisce luminose

RGB

Bianco

Intensità regolabile; RGB

8720169309869



Illuminazione e stile di elevata qualità

Personalizza l'atmosfera della casa in base all'attività del momento.

Effetto luminoso per creare l'atmosfera
• Modalità luce d'ambiente

In evidenza

Modalità luce d'ambiente

Crea un'atmosfera accogliente e intima con la modalità Luce d'ambiente.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Metallo, Plastica

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000
- Durata nominale: 20.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltrirlo secondo le normative locali e non smaltrirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Interruttore on/off sul cavo: No
- Alimentatore incluso: Sì
- Telecomando incluso: Sì

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 120 °
- Indice di resa cromatica (CRI): >60
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2

Strisce luminose/Lightstrip

- Estensibilità: No

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Strisce luminose
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile, Colori RGB

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 70 mA

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.78

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,24 kg
- Altezza complessiva: 1,5 mm
- Lunghezza complessiva: 5.000 mm
- Larghezza complessiva: 10 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: -
- Colore della luce: RGB
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- Codice IP: IP20 | Anti manomissione
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169309869
- Peso netto: 0,24 kg
- Peso lordo: 0,33 kg
- Altezza: 20,7 cm
- Lunghezza: 16,6 cm
- Larghezza: 6,6 cm

8720169309869



Data di rilascio:
2025-08-30
Versione: 0.131

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com