

# PHILIPS

Plafoniera con ventilatore  
Olas, 28 W (ventilatore) +  
24 W (luce)

Lampade da soffitto per  
ventilatore

3000/4300/6500 K

Nero

Telecomando

8720169369955



## Luce dinamica con una brezza silenziosa e confortevole

La plafoniera con ventilatore e luce a LED Philips combina una luce bianca personalizzabile, a intensità regolabile, con il comfort di un ventilatore a soffitto a pale larghe che garantisce un abbondante flusso d'aria. Crea facilmente l'atmosfera perfetta in qualsiasi spazio con il telecomando e le impostazioni luce di SceneSwitch.

### Facile da usare

- Utilizzo per tutto l'anno

### Effetto luminoso per creare l'atmosfera

- Luce brillante ma confortevole da soffitto

### Controllo

- Il telecomando consente un facile controllo di tutte le funzioni del ventilatore da soffitto e dell'illuminazione. Puoi accendere o spegnere la luce o il ventilatore, scegliere una delle tre velocità delle pale, scorrere le impostazioni di luce di SceneSwitch, utilizzare la funzione Flashlight o impostare uno dei cinque timer.

# In evidenza

## Utilizzo per tutto l'anno

Con le modalità di funzionamento sia estive che invernali, otterrai le migliori impostazioni per far circolare l'aria nei tuoi ambienti tutto l'anno.

## Luce brillante ma confortevole da soffitto

La luce a LED Philips del ventilatore da soffitto fornisce nella tua casa un'illuminazione brillante, ma confortevole, che puoi controllare con il telecomando incluso o con un interruttore da parete.

## Telecomando incluso

Il telecomando consente un facile controllo di tutte le funzioni del ventilatore da soffitto e dell'illuminazione. Puoi accendere o spegnere la luce o il ventilatore, scegliere una delle tre velocità delle pale, scorrere le impostazioni luce di SceneSwitch o impostare i timer.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

## Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Metallo

## Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 20 anno
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Durata nominale: 20.000

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: Sì

## Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700-4000-6500 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 110 lm/W

## Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da soffitto per ventilatore
- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort
- Caratteristiche aggiuntive: Telecomando

## Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 260 mA
- Flusso del ventilatore: 7.650 m³/h

## Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.9

**Dimensioni e peso del prodotto**

- Peso netto: 4,2 kg
- Altezza complessiva: 310 mm

**Service**

- Garanzia: 5 anni

**Specifiche tecniche**

- Diametro: 1.060 mm
- Emissione in lumen totale  
apparecchiatura: 2650@4300K
- Colore della luce: 3000/4300/6500
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: Sì
- Codice IP: IP20 | Anti manomissione
- Classe di protezione: Classe I - Messa  
a terra

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC - Prodotto:  
8720169369955
- Peso netto: 4,2 kg
- Peso lordo: 5,7 kg
- Altezza: 22,6 cm
- Lunghezza: 58,5 cm
- Larghezza: 30,5 cm



Data di rilascio:  
2025-09-24  
Versione: 0.210

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)