

Binario da 2m

Faretti a binario

Accessorio

Bianco

8721103040275



# Progettato per un'installazione senza sforzo e collegamenti infiniti.

Il sistema di faretti a binario ad alta tensione Philips EasyLink ti consente di installare le luci che desideri, dove vuoi sul soffitto. Su un singolo binario puoi aggiungere e rimuovere una serie di lampade e apparecchi d'illuminazione diversi senza sforzo, senza la necessità di ulteriori fonti di alimentazione. Con un design sottile per integrarsi con il tuo arredamento.

**Caratteristiche speciali**

- Per qualunque ambiente interno

**Infinite possibilità**

- Infinite opzioni di personalizzazione

**Crea l'abbinamento perfetto**

- Design di stile e raffinato

**Materiale e finitura**

- Materiali di alta qualità

# In evidenza

## Per qualunque ambiente interno

Completamente funzionale, e allo stesso tempo molto elegante, questo faretto Philips apporterà un tocco decorativo a ogni ambiente della tua casa.

## Infinite opzioni di personalizzazione



Goditi la versatilità dell'illuminazione a binario estensibile. Seleziona la lunghezza del binario, l'alimentatore e le lampade più adatte alle tue esigenze, con un'ampia gamma di apparecchi per illuminazione diversi tra cui scegliere.

## Design di stile e raffinato

Con una progettazione sottile da 17 mm, questi binari luminosi si fondono magnificamente con l'ambiente circostante e si armonizzano con il resto dei mobili e dello stile della tua casa, rendendoli la scelta perfetta per quasi tutti gli arredi.

## Materiali di alta qualità



Materiale durevole e attraente per un investimento a lungo termine.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

## Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Metallo, Plastica

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltrirlo secondo le normative locali e non smaltrirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Batterie incluse: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: No
- Telecomando incluso: No

## Caratteristiche luce

- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2

## Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Sala da pranzo, Garage, Cucina, Soggiorno
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Faretti a binario

**Altre caratteristiche**

- Corrente assorbita dalla lampadina: 8000 mA

**Dimensioni e peso del prodotto**

- Peso netto: 0,804 kg
- Altezza complessiva: 20 mm
- Lunghezza complessiva: 2.000 mm
- Larghezza complessiva: 40 mm

**Service**

- Garanzia: 3 anni

**Specifiche tecniche**

- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- Codice IP: IP20 | Anti manomissione
- Classe di protezione: Classe I – Messa a terra

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC – Prodotto: 8721103040275
- Peso netto: 0,8 kg
- Peso lordo: 0,92 kg
- Altezza: 109,5 cm
- Lunghezza: 4,5 cm
- Larghezza: 4 cm



Data di rilascio:  
2025-09-20  
Versione: 0.244

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)