

PHILIPS


Connettore a forma
X per binario

Faretti a binario

Accessorio

Nero

8721103040411



Progettato per un'installazione senza sforzo e collegamenti infiniti.

Il sistema di faretti a binario ad alta tensione Philips EasyLink ti consente di installare le luci che desideri, dove vuoi sul soffitto. Su un singolo binario puoi aggiungere e rimuovere una serie di lampade e apparecchi d'illuminazione diversi senza sforzo, senza la necessità di ulteriori fonti di alimentazione. Con un design sottile per integrarsi con il tuo arredamento.

Caratteristiche speciali

- Per qualunque ambiente interno

Infinite possibilità

- Infinite opzioni di personalizzazione

Crea l'abbinamento perfetto

- Design di stile e raffinato

Materiale e finitura

- Materiali di alta qualità

In evidenza

Per qualunque ambiente interno

Completamente funzionale, e allo stesso tempo molto elegante, questo faretto Philips apporterà un tocco decorativo a ogni ambiente della tua casa.

Infinite opzioni di personalizzazione




Goditi la versatilità dell'illuminazione a binario estensibile. Seleziona la lunghezza del binario, l'alimentatore e le lampade più adatte alle tue esigenze, con un'ampia gamma di apparecchi per illuminazione diversi tra cui scegliere.

Design di stile e raffinato

Con una progettazione sottile da 17 mm, questi binari luminosi si fondono magnificamente con l'ambiente circostante e si armonizzano con il resto dei mobili e dello stile della tua casa, rendendoli la scelta perfetta per quasi tutti gli arredi.

Materiali di alta qualità



Materiale durevole e attraente per un investimento a lungo termine.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Metallo, Plastica

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Batterie incluse: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: No
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Sala da pranzo, Garage, Cucina, Soggiorno
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Faretti a binario

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 8000 mA

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,161 kg
- Altezza complessiva: 20 mm
- Lunghezza complessiva: 180 mm
- Larghezza complessiva: 180 mm

Service

- Garanzia: 3 anni

Specifiche tecniche

- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- Codice IP: IP20 | Anti manomissione
- Classe di protezione: Classe I - Messa a terra

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8721103040411
- Peso netto: 0,16 kg
- Peso lordo: 0,2 kg
- Altezza: 15 cm
- Lunghezza: 15 cm
- Larghezza: 3 cm



Data di rilascio:
2025-09-20
Versione: 0.245

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com