

# PHILIPS

Lampada da tavolo  
LED Squire Lite, nera

Smart LED

Semplice illumin. atmosf.

Modalità di luce statica e  
dinamica

Sincronizzabile con TV e musica



8721103158932



## Pennellate di colore

Aggiungi atmosfera a qualsiasi stanza con stupendi effetti luminosi su parete da personalizzare. Scopri una luce bianca tunable e a colori in un design compatto che si abbina a qualsiasi arredamento. Facile da configurare con l'app WiZ, pienamente compatibile con tutti i prodotti Connected by WiZ e certificata Matter per un'integrazione fluida con assistenti per la casa connessa come Alexa, Apple Home e Google Home. Carica con il cavo USB-C fornito (adattatore c.a. non incluso).

### Configurazione facile

- Configurazione semplicissima

### Funzioni intelligenti

- Facile creazione
- Effetti luce coinvolgenti
- Rilevamento movimento SpaceSense

### Dispositivi connessi

- Certificato Matter

### Modalità luce

- Luce bianca tunable

### Dimensioni

- Elegante

# In evidenza

## Configurazione semplicissima




1. Scarica l'App WiZ2. Accendi la tua luce3. Collega la luce al Wi-Fi

## Facile creazione



Riempi il tuo spazio di colori vivaci utilizzando le modalità di luce statica e dinamica che puoi personalizzare in base al tuo umore.

## Luce immersiva



Trasforma la tua esperienza intrattenimento casa sincronizzando le luci con musica e video: è necessario un hardware di sincronizzazione.

## Rilevamento movimento SpaceSense




Trasforma le tue luci in sensori di movimento con la tecnologia SpaceSense integrata, in modo che si accendano automaticamente quando entri nella stanza: bastano due o più luci o dispositivi Connected by WiZ.

## Certificato Matter




Controlla a modo tuo utilizzando il tuo assistente casa connessa preferito: compatibile con Matter per un'integrazione perfetta con Alexa, Google Home e Apple Home.

## Luce bianca tunabel



Regola facilmente da tonalità fredde, bluastre (6.500 K) che migliorano la visibilità e concentrazione a tonalità morbide e più calde (2.200 K) per rilassarti la sera.

## Elegante



Disponibile sia in nero che in bianco, questa elegante luce è stata progettata per integrarsi perfettamente con qualsiasi arredamento.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Dimmerabile: Sì

## Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Plastica

## Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 25 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 25.000

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Scegli il tuo colore: Sì
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
- Completamente resistente alle intemperie: No
- LED integrato: Sì
- Interruttore on/off sul cavo: No
- Telecomando incluso: No
- Energia solare: No
- Luce calda e soffusa a intensità regolabile: No

## Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI):  $\geq 80$
- Temperatura del colore: 2700/6500
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso:  $< 2$
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 65

## Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Sala da pranzo, Soggiorno, Camera dei bambini
- EyeComfort: Sì

## Consumo energetico

- Tensione: 5 V
- Consumo energetico kWh/1000 h: 8,5

## Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,37 kg
- Altezza complessiva: 13,4 mm

## Service

- Garanzia: 2 anni

## Specifiche tecniche

- Diametro: 134 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 550lm@4000K
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Luce bianca e colorata (RGBW)
- Completo di lampada wattaggio: 8.5
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe III - Bassissima tensione di sicurezza (SELV)

## Lampadina

- Software aggiornabile: Sì

## Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Periodo di supporto definito: Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori: 9999
- Sistemi operativi compatibili: iOS, Android
- Protocollo di comunicazione: Bluetooth, WiFi (2,4G Hz)
- Compatibilità con sistemi di terze parti: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comandi Siri
- Funzionalità di Matter: Tramite hub di terze parti (Wi-Fi)

## Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8721103158932
- Peso netto: 0,37 kg
- Peso lordo: 0,45 kg
- Altezza: 15 cm
- Lunghezza: 13,5 cm
- Larghezza: 13,5 cm



Data di rilascio:  
2026-06-13  
Versione: 0.267

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)