

# PHILIPS

Strip Light LED connessa RGBIC,  
2 x 5 m, Tipo C,  
Connected by WiZ

Smart LED

Effetti luminosi multicolore

Modalità di luce statica e  
dinamica

Versatile e tagliabile



8721103159649



## Colori fluidi

Questa versatile striscia LED RGBIC offre effetti multicolore splendenti, da rapide successioni di arcobaleni, fluide dissolvenze di colore a scene dinamiche scintillanti. Imposta l'atmosfera in qualsiasi stanza con un'ampia gamma di modalità di luce statica e dinamica in colori vivaci. Progettata per la flessibilità, la striscia può essere tagliata per adattarsi a quasi ogni spazio ed essere installata facilmente su mobili, lungo pareti o sotto pensili (tieni presente che i pezzi tagliati non possono essere riattaccati). Facile da configurare usando l'app WiZ e completamente compatibile con tutti i prodotti Connected by WiZ.

### Configurazione facile

- Configurazione semplicissima
- Facile da install.

### Funzioni intelligenti

- Rilevamento movimento SpaceSense
- Sincronizza con la musica

### Dispositivi connessi

- Certificato Matter

### Modalità luce

- Luce multicolore
- Colore vivace

# In evidenza

## Configurazione semplicissima




1. Scarica l'App WiZ2. Accendi la tua luce3. Collega la luce al Wi-Fi

## Facile da install.



Piega e taglia per adattarla a qualsiasi spazio e usa il supporto biadesivo e gli accessori di montaggio per fissarla in posizione.

## Rilevamento movimento SpaceSense




Trasforma le tue luci in sensori di movimento con la tecnologia SpaceSense integrata, in modo che si accendano automaticamente quando entri nella stanza: bastano due o più luci o dispositivi Connected by WiZ.

## Sincronizza con la musica



Senti il ritmo con Music Sync. Sincronizza facilmente le luci con i tuoi brani preferiti utilizzando il microfono del tuo smartphone.

## Colore vivace




Scegli tra milioni di colori vivaci per un'illuminazione d'atmosfera adatta a qualsiasi umore.

## Certificato Matter



Controlla a modo tuo utilizzando il tuo assistente casa connessa preferito: compatibile con Matter per un'integrazione perfetta con Alexa, Google Home e Apple Home.

## Luce multicolore



Questa striscia LED può produrre vari colori contemporaneamente per splendenti effetti luminosi multicolore, come arcobaleni e scintillii.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Dimmerabile: Sì

## Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Plastica

## Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Scegli il tuo colore: Sì
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
- Completamente resistente alle intemperie: No
- LED integrato: Sì
- Interruttore on/off sul cavo: Sì
- Alimentatore incluso: Sì
- Telecomando incluso: No
- Energia solare: No
- Luce calda e soffusa a intensità regolabile: No

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI):  $\geq 80$
- Temperatura del colore: 2700/6500
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso:  $< 2$
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 95

## Varie

- Appositamente progettata per: Cucina, Camera da letto, Soggiorno, Camera dei bambini, Sala per l'intrattenimento

## Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 75 mA

## Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.7
- Tensione: 220-240 V
- Consumo energetico: 17,9
- Consumo energetico kWh/1000 h: 11

## Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,285 kg
- Altezza complessiva: 0,21 mm
- Lunghezza complessiva: 1.000 mm
- Larghezza complessiva: 1 mm

## Service

- Garanzia: 2 anni

## Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: NA
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Luce con Gradient colorato (RGBIC)
- Completo di lampada wattaggio: 21
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento

## Lampadina

- Software aggiornabile: Sì

## Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Periodo di supporto definito: Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori: 9999
- Sistemi operativi compatibili: iOS, Android
- Protocollo di comunicazione: Bluetooth, WiFi (2,4G Hz)
- Compatibilità con sistemi di terze parti: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comandi Siri
- Funzionalità di Matter: Tramite hub di terze parti (Wi-Fi)

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC - Prodotto: 8721103159649
- Peso netto: 0,28 kg
- Peso lordo: 0,54 kg
- Altezza: 21,8 cm
- Lunghezza: 8,2 cm
- Larghezza: 18,9 cm



Data di rilascio:  
2026-06-13  
Versione: 0.231

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)