

# PHILIPS

천정 등 115W 직사각  
형

천정등

2700 - 6500K

Silver

조광가능

6922341923661



## 원하는 분위기를 손끝으로 설정할 수 있습니다.

언제든지 원하는 분위기를 설정해보세요. 리모콘을 몇 번만 클릭하면 필립스 LED 일체형 천장 조명을 사용하여 매 순간 다양한 조명 설정 중에서 선택할 수 있는 유연성과 편리함을 제공합니다.

### 편리한 사용

- 완벽한 분위기를 조성할 수 있습니다. 메모리 기능으로 조정 가능
- 리모콘으로 10초 시간 지연 조명 끄기

### 최상의 품질

- 눈 편안 - 눈에 편한 조명

### 제어

- 벽 스위치로 조정 가능
- 4개의 사전 설정 연출 장면
- 60분 후 자동 종료
- 편리한 밝기 조절 선행 조광 기능(리모콘은 포함되지 않음)

# 주요제품

## 완벽한 분위기를 조성할 수 있습니다. 메모리 기능으로 조정 가능

다양한 조명 설정에서 좋아하는 색온도, 밝기를 기억하여 완벽한 조명 수준을 쉽게 찾을 수 있습니다.

## 리모컨으로 10초 시간 지연 조명 끄기

10초 지연은 리모컨으로 불을 끈 후 방을 나갈 시간을 줍니다.

## 눈 편안

광질이 떨어지면 눈이 피곤할 수 있습니다. 많은 사람들이 실내에서 시간을 보내는 가운데, 실내를 적절하게 조명하는 것이 그 어느 때보다도 중요합니다. 이 제품은 눈 편안 요건을 충족시키기 위해 어른거림, 섬광, 눈부심, 연색성, 조광 효과 등 엄격한 테스트 기준을 충족합니다. Philips LED 전구는 편안한 빛을 전달할 뿐만 아니라 수명이 지속되는 동안 그 상태를 유지하여 10년 이상 지속되는 빛의 품질, 출력, 색상을 제공합니다. 눈에 편안한 조명으로 바꾸십시오. 눈이 고마워할 것입니다.

## 벽 스위치로 조정 가능

사용하기 쉬운 벽 스위치를 사용하면 다양한 조명 색상 간에 전환할 수 있습니다.

## 4개의 사전 설정 연출 장면

모든 경우에 미리 설정된 조명 연출 장면의 편리함으로 다양한 분위기를 즐기십시오.

## 60분 후 자동 종료

절전 모드가 켜져 있으면 60분 후에 조명이 자동으로 꺼집니다. 더 이상 불을 끄기 위해 한밤중에 일어날 필요가 없습니다.

## 편리한 밝기 조절 선형 조광 기능(리모컨은 포함되지 않음)

완벽한 분위기를 찾기 위해 다양한 밝기 레벨 사이를 부드럽게 전환할 수 있습니다.

# 사양

## 전구 특성

- 의도된 용도: 옥내

## 디자인 및 마감

- 색상: 실버
- 재질: 메탈, 플라스틱

## 내구성

- 스위치 주기 수: 15,000

## 환경

- Disposal of the product: (경제적) 수명이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

## 추가 기능/액세서리 포함

- 조절 가능한 스팟 헤드: 아니요
- 리모컨으로 밝기 조절 가능: 예
- LED 내장: 예
- 리모컨 포함: 아니요

## 조명 특성

- 컬러 일관성: 6 SDCM
- 연색성 지수(CRI): 80

## 기타

- 특수 설계: 침실, 거실, 식당, 주방, 홈 오피스, 차고
- 스타일: 컨템포러리
- 유형: 천정등
- 눈 편안: 예
- 기타 특징: 조광가능

## 기타 특성

- 램프 전류: 600 mA
- 효능: 82 lm/W

## 제품 규격 및 무게

- 순중량: 5.9 kg
- 높이: 8.8 cm
- 길이: 98.2 cm
- 폭: 66.2 cm

### 서비스

- 보증: 1년

### 기술 사양

- 수명: 최대: 15,000 시간
- 조명기구 전체 lumen 값: 9500
- 조명 색상: 2700-6500
- 주전원: AC 220-240
- 조명 기구 밝기 조절 가능: RF 디밍 - 조광기와 함께 사용 불가
- LED: 예
- 소비 전력 전구 포함: 115
- IP 코드: IP20
- 보호 등급: Class I

### 포장 치수 및 무게

- 순중량: 5.85 kg
- 총중량: 8.63 kg
- 높이: 0
- 길이: 0
- 폭: 0
- 제품 코드 (12NC): 929002638709



발행일자: 2024-07-25  
버전: 0.87

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)