

# PHILIPS

캔들 40W B35 E14

LED

2700K

470lm

15000h

220-240V

8718696454916



## 눈에 편한 빛

광질이 떨어지면 눈이 피곤할 수 있습니다. 가정을 적절하게 조명하는 것이 그 어느 때보다 더 중요합니다. Philips LED 램프는 우리의 눈 안락 요건을 충족하는지 확인하기 위해 아주 까다로운 시험 기준을 만족합니다†

### 지속 가능한 선택

- 최대 15년 간 지속
- 매우 낮은 에너지 소비량; 최소 80% 절약

### 따뜻한 분위기 조성

- 진짜 백열등 같은 전구색 조명(2700K)

### 고품질 조명

- 편안한 눈을 위해 고안되었음†
- 불가시적 깜박임

### 즉석 등 (LED)

- 전원을 켜는 즉시 점등

# 주요제품

## 최대 15년 간 지속

최대 수명 15,000시간의 이 필립스 LED 램프로 최대 15년 동안 원하는 분위기를 분위기를 연출할 수 있습니다.

## 매우 낮은 에너지 소비량



Philips LED 전구로 바꾸면 밝기나 조명 품질을 떨어뜨리지 않고도 즉각적으로 80%까지 에너지를 절약할 수 있습니다.

## 전구색 조명(2700K)

조명은 색온도가 서로 다른데, 이는 켈빈(K)이라는 단위로 표시됩니다. 켈빈 값이 낮은 조명은 따뜻한 느낌의 보다 아늑한 빛을 발산하며 켈빈 값이 높은 조명은 시원한 느낌의 보다 활기찬 빛을 발산합니다.

## 눈에 편안한 부드러운 LED



거친 조명이 어떻게 눈을 혹사할 수 있는지 쉽게 알 수 있습니다. 너무 밝으면 눈이 부십니다. 너무 연하면 침침함을 경험합니다. 이제 눈에 편안하고 가정에 완벽한 분위기를 연출하도록 고안된 LED로 당신의 세상을 부드럽게 밝힐 수 있습니다.

## 불가시적 깜박임

빛이 연속적으로 빠르게 깜박이면 눈이 불편하여 두통을 야기할 수 있고, 심지어 광과민성 간질 환자에게는 발작을 일으킬 수도 있습니다. 깜박임은 불쾌하고 불필요합니다. LED는 드라이버 전류에 신속 반응하기 때문에 깜박일 수 있습니다. 그러나 필립스 LED는 드라이버 전류 출력의 변동이 최소화되도록 설계되었기 때문에 깜박임을 야기하는 요인들을 제거합니다. 따라서 여러분에게는 그 기미도 보이지 않습니다.

## 전원을 켜는 즉시 점등

기다릴 필요가 없습니다. 필립스 LED 전구는 전원을 켜는 즉시 최대 밝기를 제공합니다.

# 사양

## 전구 특성

- 형태: 캔들
- 램프 모양: 비방향성 캔들
- 소켓: E14
- 유리의 타입: 클리어
- 램프 모양 코드: B35
- 조광가능: 아니요
- 전구 마감: 투명

## 전구 규격

- 높이: 10.6 cm
- 폭: 3.5 cm

## 디자인 및 마감

- 재질: 플라스틱

## 내구성

- 스위치 주기 수: 50,000
- 명목 수명: 15,000 시간

## 조명 특성

- 연색성 지수(CRI): 80
- 색 온도: 2700 K
- 명목 광속: 470 lm
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점등

## 기타

- 눈 편안: 예
- LED Innovations: EyeComfort

## 기타 특성

- 효능: 85 lm/W

## 포장 정보

- 제품군: 눈 편안

#### 전력 소비량

- 역률: 0.5
- 전압: 220-240 V
- 전력: 5.5 W
- 전력 수준: 40 W

#### 제품 규격 및 무게

- 길이: 10.6 cm

#### 기술 사양

- 진동 횟수: 50-60 Hz

#### 포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8718696454916
- 순중량: 0.04 kg
- 총중량: 0.05 kg
- 높이: 14 cm
- 길이: 4.5 cm
- 폭: 4.5 cm
- 제품 코드 (12NC): 929001142507



발행일자: 2024-04-15  
버전: 0.677

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)