




Squire 테이블 램프

벽에 다채로운 조명을 비추는 WiZ Squire 듀얼 존 테이블 램프로 공간 구석 구석에 스마트 조명을 비추십시오. WiZ 앱 또는 음성을 함께 사용하여 Wi-Fi 설정에서 밝기를 조절하거나 사전 설정된 조명 모드를 사용합니다.

제품 특징

- 풀컬러
- 듀얼 존 빛 효과
- 간편한 플러그 앤 플레이 방식



설정하기 쉬운 스마트 조명 기능

WiZ 조명을 Wi-Fi 네트워크에 연결하기만 하면 즉시 스마트 기능의 이점을 누릴 수 있습니다. 조명이 자동으로 켜지고 꺼지도록 예약하여 집에 없을 때 조명을 쉽게 제어할 수 있습니다. 허브 또는 게이트웨이 같은 추가 하드웨어를 설치할 필요가 없습니다!




움직임에 따라 켜지는 독점 SpaceSense™ 조명

WiZ의 SpaceSense 기술이 조명을 모션 센서로 바꿔줍니다. 방 안에 최소 2개의 WiZ 조명이 있으면 WiZ 앱에서 SpaceSense 기능을 활성화하여 모션 감지에 따라 조명이 자동으로 켜지고 꺼지도록 설정할 수 있습니다. 정말 간단합니다. WiZ의 SpaceSense니까요.



자신의 일정에 따라 조명 설정

스마트 조명을 자동화하여 일상 또는 주간 일과를 따르십시오. 아침이나 집에 도착하기 전에 조명을 켜고 필요하지 않을 때 에너지를 절약하기 위해 꺼두도록 예약하십시오.



완벽한 조명 장면 만들기

다양한 색상과 흰색 조명 모드를 혼합하여 일상의 순간에 완벽한 조명 분위기를 연출하십시오. 새 장면을 저장하고 WiZ 앱 또는 음성으로 언제든지 선택하십시오.



하루를 만들어주는 수백만 가지 색상과 변화하는 조명 모드

원하는 조명 색상을 선택하거나 당사가 설계한 동적 조명 모드를 적용하기만 하면 됩니다. 예를 들어 벽난로나 바다는 놀라운 분위기를 조성하고 기분을 고양시키는 데 도움이 될 것입니다.



따뜻한 백색에서 시원한 백색 조명으로 적절한 분위기를 조성

활력을 주는 시원한 백색부터 부드러운 따뜻한 백색 조명까지 다양한 범위에서 선택하거나 포커스 및 휴식과 같은 사전 설정 모드에서 선택하여 활동에 가장 적합한 분위기를 조성하십시오.



사양

전구 특성

의도된 용도: 욕내
램프 모양: 원형
조광가능: 예

디자인 및 마감

색상: 화이트
재질: 플라스틱

내구성

평균 수명(2.7시간/일): 25 년
광속 유지율: 70%
스위치 주기 수: 20,000
명목 수명: 25,000

추가 기능/액세서리 포함

리모컨으로 밝기 조절 가능: 예
LED 내장: 예
와이어의 On/Off 스위치: 아니요
리모컨 포함: 아니요

조명 특성

컬러 일관성: 6 SDCM
연색성 지수(CRI): ≥ 80
색 온도: 2200-6500 K
60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 2
발광 효율(정격)(Nom): 68 lm/W

기타

특수 설계: 거실 식당 침실 아이 방

기타 특성

램프 전류: 300 mA

전력 소비량

역률: 0.4
전압: 100-240 V

제품 규격 및 무게

순중량: 0.68 kg
전체 높이: 134 mm
전체 길이: 134 mm
전반적인 너비: 134 mm

서비스

보증: 2년

기술 사양

직경: 134 mm
조명기구 전체 lumen 값: 620
조명 색상: 2200-6500(RGB)
소비 전력 전구 포함: 9
IP 코드: IP20 | 손가락 보호
보호 등급: 클래스 II - 이중 절연

지원 대상

효과 기능과만 병용 가능: Yes
WiFi: Wireless G
지원 기간: Minimum of 60 months
after introduction date
최대 액세서리 개수: 9999
통신 프로토콜: Bluetooth WiFi(2.4GHz)

포장 치수 및 무게

EAN/UPC - 제품: 8719514554115
순중량: 0.68 kg
총중량: 0.76 kg
높이: 15 cm
길이: 13.5 cm
폭: 13.5 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. 여기에 제공된 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. 모든 상표는 Signify Holding 또는 해당 소유주가 소유합니다.