




75"-85" TV용 HDMI Sync Box TV 라이트 스트립

TV 화면의 색상을 실시간으로 투영하여 엔터테인먼트 경험을 한 단계 수준 높게 즐기세요 RGBIC 스트립은 영화, 게임, 음악 등에 맞춰 생동감 있는 색상을 조명 속도로 구현합니다. HDMI를 통해 간편한 설치와 정확한 색상 일치를 즐기세요. 스트리밍 스틱이나 게임 콘솔과 같은 HDMI 2.0 장치와 동기화하세요. Wi-Fi를 통해 원하는 만큼의 색상 지원 WiZ 조명을 연결하여 전체 공간에 걸친 효과를 구현하세요.

제품 특징

- 외부 HDMI 입력이 필요합니다. 스마트 TV 앱과 호환되지 않습니다.
- 4K 60Hz, HDR10+, Dolby Vision을 지원합니다
- 3 sided RGBIC 스트립 75"~85" TV



깔끔한 설치와 간편한 설정

백라이트 스트립을 부착하고, HDMI 케이블을 꽂은 다음, Sync Box를 Wi-Fi에 연결합니다. TV 화면 위에 카메라나 전선을 달 필요가 없고, 복잡한 보정도 필요 없습니다.




실시간 색상 동기화

Sync Box는 HDMI 입력에서 직접 비디오 신호를 읽고, 전체 TV 화면을 즉시 분석하여 매우 정확한 매칭 색상을 생성합니다.



모든 HDMI 2.0 장치와 호환

스트리밍 스틱, 셋톱 박스, 게임 콘솔 등의 HDMI 미디어 장치에 Sync Box를 연결하기만 하면 됩니다. 4K 60Hz, HDR10+, Dolby Vision을 지원합니다.



모든 WiZ 조명과 동기화

Sync 박스를 색상 지원 Wi-Fi + Bluetooth WiZ 조명에 연결하세요. 전구, 조명 스트립 또는 램프를 사용하든, 방 전체에 조명을 밝히기 위해 TV와 어울리는 전체 조명 설정을 만드세요.



음악에 빛을 더하세요

Sync Box는 내장된 마이크를 통해 소리를 감지하여 TV가 꺼져 있을 때에도 음악에 맞춰 조명을 깜빡이게 합니다. 역동적인 색상과 효과를 설정하여 음악에 딱 맞는 분위기를 조성하세요.



WiZ 앱을 통한 사용자 정의 가능한 동기화 모드

WiZ 앱으로 동기화 효과를 쉽게 조정하세요. 영화 감상이나 휴식 등 사전 설정된 모드 중에서 선택하거나 밝기와 색상을 사용자 지정하여 흥미진진한 영화 감상이나 좋아하는 시리즈를 시청하며 편안한 시간을 보낼 수 있습니다.



사양

전구 특성

의도된 용도: 옥내
조광가능: 예

디자인 및 마감

색상: 블랙
재질: 플라스틱

내구성

평균 수명(2.7시간/일): 15 년
광속 유지율: 0.7
스위치 주기 수: 15,000
명목 수명: 15,000

추가 기능/액세서리 포함

리모컨으로 밝기 조절 가능: 예
LED 내장: 예
와이어의 On/Off 스위치: 아니요
전원 어댑터 포함: 예
리모컨 포함: 아니요

조명 특성

연색성 지수(CRI): 23
60% 출력까지 걸리는 준비 시간: <2
발광 효율(정격)(Nom): 7 lm/W

기타

특수 설계: 분위기

기타 특성

램프 전류: 155 mA

전력 소비량

역률: 0.55
전압: 220-240 V

제품 규격 및 무게

순중량: 0.42 kg
높이: 0.35 cm
길이: 340 cm
폭: 1 cm
전체 높이: 0.35 mm
전체 길이: 340 mm
전반적인 너비: 1 mm

서비스

보증: 2년

기술 사양

조명기구 전체 lumen 값: 150
조명 색상: 2700-6500(RGB)
소비 전력 전구 포함: 21
IP 코드: IP20 | 손가락 보호
보호 등급: 클래스 II - 이중 절연

지원 대상

효과 기능과만 병용 가능: Yes
WiFi: Wireless G
지원 기간: Minimum of 60 months
after introduction date
최대 액세서리 개수: 9999
통신 프로토콜: Bluetooth WiFi(2.4GHz)

포장 치수 및 무게

EAN/UPC - 제품: 8719514865396
순중량: 0.42 kg
총중량: 0.63 kg
높이: 17.8 cm
길이: 9.7 cm
폭: 17.8 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. 여기에 제공된 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부를 구성하지 않습니다. 모든 상표는 Signify Holding 또는 해당 소유주가 소유합니다.