



# 포근하고 따스한 백색광 켜기

Philips Smart LED 색상 조절 가능 화이트 스마트 전구를 사용해 B22 조명 기구에 따뜻한 백색광을 선사해보세요. 이 전구는 WiZ 연결 전구입니다. 기존 Wi-Fi에 연결하여 WiZ 앱이나 음성 명령을 사용해 제어할 수 있습니다.

# 손쉬운 설정

• 설정하기 쉬운 스마트 조명 기능

#### 스마트 제어기

- 조광기가 없어도 스마트 조명을 조광
- ㆍ원하는 방식으로 스마트 조명 제어

# 스마트 기능

- ·움직임에 따라 켜지는 독점 SpaceSense™ 조명
- ㆍ에너지 소비 모니터링

# 조명 모드

• 부드럽고 따뜻한 백색광으로 공간을 밝혀보세요

# 주요제품

# 즉시 설정



WiZ 조명을 Wi-Fi 네트워크에 연결하기만 하면 즉시 스마트 기능의 이점을 누릴 수 있습니다. 조명이 자동으로 켜지고 꺼지도 록 예약하여 집에 없을 때 조명을 쉽게 제 어할 수 있습니다. 허브 또는 게이트웨이 같은 추가 하드웨어를 설치할 필요가 없습 니다!

# 스마트 조광



스마트폰, WiZ 제어 액세서리 또는 음성만 으로 조명을 원하는 밝기 수준으로 조정하 기만 하면 됩니다. 고가의 조광기를 설치할 필요가 없습니다!

# 다양한 조명 제어 옵션



WiZ를 사용하면 다양한 방식으로 스마트 조명을 제어할 수 있습니다. 스마트폰, 음 성, WiZ 리모컨으로 조명을 조정하거나 기 존 벽 스위치를 사용하여 두 가지 선호 모 드 간에 전환할 수 있습니다. Google Home, Alexa 및 Siri Shortcuts과 함께 작 동합니다.

# SpaceSense를 통한 조명 자동화



WiZ의 SpaceSense 기술이 조명을 모션 센서로 바꿔줍니다. 방 안에 최소 2개의 WiZ 조명이 있으면 WiZ 앱에서 SpaceSense 기능을 활성화하여 모션 감 지에 따라 조명이 자동으로 켜지고 꺼지도 록 설정할 수 있습니다.정말 간단합니다. WiZ의 SpaceSense니까요.

#### 에너지 모니터링



WiZ 앱으로 조명의 에너지 소비에 대한 개 요를 확인하세요. 주간 또는 일일 보고서에 쉽게 액세스하여 가정에서 에너지 소비량 을 파악하는 데 도움이 됩니다.

#### 부드럽고 따뜻한 백색광



따뜻한 화이트 조명으로 아늑한 분위기를 연출해보세요. 일상 활동에 맞춰 간편하게 조절되는 스마트 조명입니다.

# 사양

### 전구 특성

- 의도된 용도: 옥내
- 램프 모양: A60
- · 소켓: E26
- 기술: 스마트 와이파이
- 유리의 타입: 불투명
- · ㅠ리크 더 ᆸ. ᆯ ㅜ ᆼ · 조광가능: 무선 디밍
- 전구 마감: 불투명

### 전구 규격

- 높이: 11.8 cm
- 중량: 0.06 kg
- 폭: 6 cm

#### 내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 25 년
- 광속 유지율: 70%
- 스위치 주기 수: 50,000
- 명목 수명: 25,000 시간

# 조명 특성

- . 컬러 일관성: 6 SDCM
- . 연색성 지수(CRI): 90
- . 색 온도: 2700 K
- 조명 색상 카테고리: 전구색
- . 명목 광속: 806 lm
- · 기동 시간: <0.5 s
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점

#### 기타

• 눈 편안: 아니요

# 기타 특성

- · 램프 전류: 70 mA
- 효능: 100 lm/W

# 포장 정보

- EAN: 8720169170995
- EOC: 872016917099500
- 제품 명칭: PHI WFB 60W A60 927 DIM 1PF/6

# 전력 소비량

- 역률: 0.51
- 전압: 220 V
- 전력: 8 W
- . 전력 수준: 60 W

# 제품 규격 및 무게

- 길이: 11.8 cm

#### 정격값

- 정격 수명: 25,000 시간
- . 정격 광속: 806 lm
- . 정격 전원: 8 W

# 서비스

•보증:: 3년

# 기술 사양

. 진동 횟수: 60 Hz

#### 브릿지

• 최대 액세서리 개수: 9,999

#### 저구

• 통신 프로토콜: Bluetooth, WiFi(2.4GHz)

# 지원 대상

- 효과 기능과만 병용 가능: Yes
- WiFi: Wireless G
- · 지원 기간: Minimum of 60 months after introduction date



발행일자: 2025-05-01 버전: 0.77 © 2025 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.