

PHILIPS

Mycena 휴대용 조명

휴대용 등

4000/3000/6500K

블랙

밝기 조절, 색온도 조절 가능

8721103148445



휴대용 조명으로 장식

이 미니멀한 디자인의 테이블 램프는 1800mAh 충전식 배터리를 탑재하여 성능 저하 없이 최대 6시간 동안 안정적인 무선 조명을 제공합니다. 150루멘(LED 광원 200lm)의 일정한 밝기로 편안한 저녁 시간을 보내거나 아늑한 분위기를 연출하기에 완벽한 밝기를 제공합니다. 차가운 6500K, 내추럴한 4000K, 따뜻한 3000K 등 다양한 백색광 옵션을 선택할 수 있어 거실, 침실, 주방 등 어떤 공간에도 어울리는 분위기를 손쉽게 연출할 수 있습니다. 탭하여 조명 톤을 전환하거나 길게 눌러 밝기를 조절하는 등 직관적인 터치 컨트롤로 손쉽게 조작할 수 있습니다.

고품질 조명

- EyeComfort – 눈이 편안한 조명

인테리어와 매치해 보세요

- 감각적이고 우아한 디자인
- 3가지 색상 선택 가능

제어

- 조광가능

주요제품

EyeComfort – 눈이 편안한 조명



품질이 낮은 조명은 눈의 피로를 유발할 수 있습니다. 많은 사람들이 실내에서 시간을

보내기 때문에 집에 적절한 조명을 사용하는 것이 그 어느 때보다 중요합니다. 당사의 제품은 플리커, 스트로브, 눈부심, 연색성 및 조광 효과를 포함한 엄격한 테스트 기준을 충족하여 EyeComfort 요구 사항을 충족합니다. Philips LED 조명기구는 편안한 조명을 제공할 뿐만 아니라 수명이 다할 때까지 그 상태를 유지하여 10년 이상 일관된 조명 품질, 출력 및 색상을 제공합니다.

감각적이고 우아한 디자인

깔끔하고 모던한 디자인은 당신의 방에 우아함과 세련미를 더합니다.

3가지 색상 선택 가능

기존 색상 구성에 맞는 색상을 선택하세요.

조광가능

LED 밝기 레벨을 낮춰 밝은 백색광에서 마치 기존 램프와 같은 아늑한 빛으로 분위기를 바꿀 수 있습니다.

사양

전구 특성

- 의도된 용도: 옥내
- 조광가능: 예

디자인 및 마감

- 색상: 블랙
- 재질: 메탈, 플라스틱

내구성

- 스위치 주기 수: 20,000
- 주위 온도 범위: -20 ~ +45°C
- 명목 수명: 20,000

환경

- Disposal of the product: (경제적) 수명이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

추가 기능/액세서리 포함

- 배터리 포함: 예
- 리모컨으로 밝기 조절 가능: 아니요
- LED 내장: 예
- 리모컨 포함: 아니요

조명 특성

- 컬러 일관성: 6 SDCM
- 연색성 지수(CRI): 80
- 색 온도: 3000/4000/6500
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: <2
- 발광 효율(정격)(Nom): 75

기타

- 특수 설계: 침실, 거실
- 스타일: 컨템포러리
- 유형: 휴대용 등
- 눈 편안: 예
- LED Innovations: EyeComfort
- 기타 특징: 조광가능, 멀티컬러 온도

기타 특성

- 램프 전류: 400 mA

제품 규격 및 무게

- 순중량: 0.36 kg
- 전체 높이: 204 mm

서비스

- 보증: 2년

기술 사양

- 직경: 156 mm
- 조명기구 전체 lumen 값: 150
- 전구 기술: LED
- 조명 색상: 조정 가능한 백색광
- 주전원: DC 5
- 배터리 유형: INR18650
- IP 코드: IP20
- 보호 등급: 클래스 III - 저전압의 탁월한 안정성
- 교체 가능한 광원: 아니요

전구

- 소프트웨어 업그레이드 가능: 아니요

지원 대상

- 효과 기능과만 병용 가능: No
- 지원 기간: 해당 없음
- 호환되는 운영 체제: 해당 없음
- 통신 프로토콜: 해당 없음
- 타사 시스템과의 호환성: 해당 사항 없음

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8721103148445
- 순중량: 0.36 kg
- 총중량: 0.44 kg
- 높이: 21.4 cm
- 길이: 18 cm
- 폭: 18 cm



발행일자: 2026-07-08
버전: 0.205

© 2026 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com