



Bentuk baru yang efisien dan efektif

PL-C 4-PIN

Bentuk baru PL-C adalah lampu flouresen dengan watt sedang yang efisien dan efektif, digunakan pada lampu downlight umum untuk aplikasi retail, perhotelan, dan perkantoran. Versi 2 PIN dirancang untuk alat elektromagnetik dan dilengkapi dengan dudukan lampu pasang/lepas. Versi 4 PIN dirancang untuk pengoperasian pada alat kontrol HF elektronik dengan prapemanasan terintegrasi dan dilengkapi dengan dudukan lampu pasang/lepas.

Benefits

- Renderasi warna yang baik
- Performa cahaya optimal
- Solusi pencahayaan berkelanjutan

Features

- Pemasangan yang mudah
- Teknologi tri-fosfor

Application

- Dirancang untuk penerangan umum atau tambahan di lingkungan profesional atau rumah
- Downlighter tanam atau dipasang di permukaan, unit dinding, lampu meja, dan lampu gantung

Warnings and Safety

- Karakteristik teknis dan kelistrikan lampu dipengaruhi oleh kondisi pengoperasian, misalnya suhu lingkungan lampu dan posisi pengoperasian serta alat kontrol HF yang diterapkan
- Masa pakai lampu yang lebih pendek bila sering menghidupkan atau mematikan lampu dan elektroda yang tidak dipanaskan dengan baik sebelumnya
- Pecahnya lampu sangat tidak mungkin akan berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, berikan ventilasi pada ruangan selama 30 menit dan lepaskan komponen-komponennya, sebaiknya dengan sarung tangan. Masukkan ke dalam kantong plastik tertutup dan bawa ke fasilitas pembuangan setempat untuk didaur ulang. Jangan gunakan penyedot debu.

PL-C 4-PIN

Versions




PL-C 26W 4P



PL-C 13W 4P

Dimensional drawing



Product	D (max)	D1 (max)	A	B
PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	112,5 mm	129 mm
PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	112,5 mm	129 mm
PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	112,5 mm	129 mm
PL-C 13W/865/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	112,5 mm	129 mm
PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	127,5 mm	143,5 mm
PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	127,5 mm	143,5 mm
PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	127,5 mm	143,5 mm
PL-C 18W/865/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	127,5 mm	143,5 mm
PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	146,5 mm	162,5 mm
PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	146,5 mm	162,5 mm
PL-C 26W/865/4P 1CT/5X10BOX	26 mm	26 mm	146,5 mm	162,5 mm

Informasi Umum	
Nominal masa pakai	8.000 jam
Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	>80
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Ya
Mekanis dan Housing	
Bentuk Bohlam	PL-C
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	1,3

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Tutup-Dasar
927813083001	PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	G24q-3
927813084001	PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	G24q-3
927813086501	PL-C 26W/865/4P 1CT/5X10BOX	G24q-3

Order Code	Full Product Name	Tutup-Dasar
927812682701	PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX	G24q-1
927812683001	PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	G24q-1
927812684001	PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	G24q-1

PL-C 4-PIN

Order Code	Full Product Name	Tutup-Dasar
927812686501	PL-C 13W/865/4P 1CT/5X10BOX	G24q-1
927812882701	PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	G24q-2
927812883001	PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	G24q-2

Order Code	Full Product Name	Tutup-Dasar
927812884001	PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	G24q-2
927812886501	PL-C 18W/865/4P 1CT/5X10BOX	G24q-2

Teknis Lampu

		Koordinat	Koordinat				
		Kromatisitas X	Kromatisitas Y	Suhu Warna		Daya Penerangan (terukur)	
Order Code	Full Product Name	(Nom)	(Nom)	Penandaan Warna	Terkorelasi (Nom)	(Nom)	Flux Cahaya
927813083001	PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	440	403	Warm White (WW)	3000 K	67 lm/W	1.800 lm
927813084001	PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	380	380	Cool White (CW)	4000 K	67 lm/W	1.800 lm
927813086501	PL-C 26W/865/4P 1CT/5X10BOX	313	337	Cool Daylight	6500 K	65 lm/W	1.700 lm
927812682701	PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX	463	420	Lampu-pijar Putih	2700 K	67 lm/W	900 lm
927812683001	PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	440	403	Warm White (WW)	3000 K	67 lm/W	900 lm
927812684001	PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	380	380	Cool White (CW)	4000 K	67 lm/W	900 lm
927812686501	PL-C 13W/865/4P 1CT/5X10BOX	313	337	Cool Daylight	6500 K	62 lm/W	840 lm
927812882701	PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	463	420	Lampu-pijar Putih	2700 K	67 lm/W	1.200 lm
927812883001	PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	440	403	Warm White (WW)	3000 K	67 lm/W	1.200 lm
927812884001	PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	380	380	Cool White (CW)	4000 K	67 lm/W	1.200 lm
927812886501	PL-C 18W/865/4P 1CT/5X10BOX	313	337	Cool Daylight	6500 K	62 lm/W	1.100 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Arus Lampu (Nom)	Konsumsi Daya
927813083001	PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	325 mA	26,5 W
927813084001	PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	325 mA	26,5 W
927813086501	PL-C 26W/865/4P 1CT/5X10BOX	325 mA	26,5 W
927812682701	PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX	175 mA	13,4 W
927812683001	PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	175 mA	13,4 W
927812684001	PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	175 mA	13,4 W

Order Code	Full Product Name	Arus Lampu (Nom)	Konsumsi Daya
927812686501	PL-C 13W/865/4P 1CT/5X10BOX	175 mA	13,4 W
927812882701	PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	220 mA	18,3 W
927812883001	PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	220 mA	18,3 W
927812884001	PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	220 mA	18,3 W
927812886501	PL-C 18W/865/4P 1CT/5X10BOX	220 mA	18,3 W

