



Philips Uni 柱頂經典 型：景觀照明路燈，適合 住宅區、道路、廣場等。

Uni Posttop 經典

設計靈感源自 20 世紀著名路燈的飛利浦 Uni 柱頂經典款，結合傳統經典風格與飛利浦的現代感設計，品質與安全方面符合各種條件要求，更能提供滿足街道照明標準的優異流明效益。經典外罩營造出當代感，不僅適用於傳統環境，也適合各種現代環境使用。此外，為了滿足不同應用場景的需求，飛利浦 Uni 柱頂燈備有對稱式和非對稱式兩種光學選項。此外，飛利浦 Uni 柱頂經典款燈具還可選配 NEMA 插座，直接用於搭配 1-10V 或 Dali 2.0 介面的智慧型系統。

优点

- 現代造型的靈感來自傳統燈籠。
- 不僅適合傳統環境，也適合現代環境。
- 適用於 Interact 和其他智慧系統。


特点

- 光學零件經過最佳化，可達高效且舒適的照明效果
- 準備與 Interact 和其他照明控制配對
- 直接改造成傳統經典外觀柱頂

应用

- 道路與街道
- 公園和廣場
- 居家照明
- 城市主幹道、街道、輔道、住宅區道路、街道
- 市中心和歷史地區
- 自行車道和人行道、廣場、公園和遊樂場

二维绘图



一般資訊	
內附驅動器	是
照明技術	
演色性指數 (CRI)	70
機械與外罩	
光學罩類型	透明圓蓋
外罩色彩	黑色
機械衝擊保護規範	IK09
防水防塵規範 (IP)	IP66
認證與應用	
CE 標誌	是
易燃性標誌	-

照明技術

Order Code	Full Product Name	光源色彩	相關色溫 (標稱)	光通量
911401700004	BDP400 LED WW 220V 80W TA PSD P7 9005	730 暖白光	3000 K	9,600 lm
911401700014	BDP400 LED WW 220V 80W TS PSU 9005	730 暖白光	3000 K	9,600 lm
911401700024	BDP400 LED WW 220V 80W TS PSD P7 9005	730 暖白光	3000 K	9,600 lm
911401700034	BDP400 LED NW 220V 80W TA PSU 9005	740 中性白光	4000 K	9,600 lm
911401700044	BDP400 LED NW 220V 80W TA PSD P7 9005	740 中性白光	4000 K	9,600 lm
911401700054	BDP400 LED NW 220V 80W TS PSU 9005	740 中性白光	4000 K	9,600 lm
911401700064	BDP400 LED NW 220V 80W TS PSD P7 9005	740 中性白光	4000 K	9,600 lm
911401799833	BDP400 LED WW 220V 30W TA PSU 9005	730 暖白光	3000 K	3,600 lm
911401799843	BDP400 LED WW 220V 30W TA PSD P7 9005	730 暖白光	3000 K	3,600 lm
911401799853	BDP400 LED WW 220V 30W TS PSU 9005	730 暖白光	3000 K	3,600 lm
911401799863	BDP400 LED WW 220V 30W TS PSD P7 9005	730 暖白光	3000 K	3,600 lm
911401799873	BDP400 LED NW 220V 30W TA PSU 9005	740 中性白光	4000 K	3,600 lm
911401799883	BDP400 LED NW 220V 30W TA PSD P7 9005	740 中性白光	4000 K	3,600 lm
911401799893	BDP400 LED NW 220V 30W TS PSU 9005	740 中性白光	4000 K	3,600 lm
911401799903	BDP400 LED NW 220V 30W TS PSD P7 9005	740 中性白光	4000 K	3,600 lm
911401799913	BDP400 LED WW 220V 60W TA PSU 9005	730 暖白光	3000 K	7,200 lm
911401799923	BDP400 LED WW 220V 60W TA PSD P7 9005	730 暖白光	3000 K	7,200 lm
911401799933	BDP400 LED WW 220V 60W TS PSU 9005	730 暖白光	3000 K	7,200 lm
911401799943	BDP400 LED WW 220V 60W TS PSD P7 9005	730 暖白光	3000 K	7,200 lm
911401799953	BDP400 LED NW 220V 60W TA PSU 9005	740 中性白光	4000 K	7,200 lm
911401799963	BDP400 LED NW 220V 60W TA PSD P7 9005	740 中性白光	4000 K	7,200 lm
911401799973	BDP400 LED NW 220V 60W TS PSU 9005	740 中性白光	4000 K	7,200 lm
911401799983	BDP400 LED NW 220V 60W TS PSD P7 9005	740 中性白光	4000 K	7,200 lm
911401799993	BDP400 LED WW 220V 80W TA PSU 9005	730 暖白光	3000 K	9,600 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401700004	BDP400 LED WW 220V 80W TA PSD P7 9005	80 W
911401700014	BDP400 LED WW 220V 80W TS PSU 9005	80 W
911401700024	BDP400 LED WW 220V 80W TS PSD P7 9005	80 W
911401700034	BDP400 LED NW 220V 80W TA PSU 9005	80 W
911401700044	BDP400 LED NW 220V 80W TA PSD P7 9005	80 W
911401700054	BDP400 LED NW 220V 80W TS PSU 9005	80 W
911401700064	BDP400 LED NW 220V 80W TS PSD P7 9005	80 W
911401799833	BDP400 LED WW 220V 30W TA PSU 9005	30 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401799843	BDP400 LED WW 220V 30W TA PSD P7 9005	30 W
911401799853	BDP400 LED WW 220V 30W TS PSU 9005	30 W
911401799863	BDP400 LED WW 220V 30W TS PSD P7 9005	30 W
911401799873	BDP400 LED NW 220V 30W TA PSU 9005	30 W
911401799883	BDP400 LED NW 220V 30W TA PSD P7 9005	30 W
911401799893	BDP400 LED NW 220V 30W TS PSU 9005	30 W
911401799903	BDP400 LED NW 220V 30W TS PSD P7 9005	30 W
911401799913	BDP400 LED WW 220V 60W TA PSU 9005	60 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401799923	BDP400 LED WW 220V 60W TA PSD P7 9005	60 W
911401799933	BDP400 LED WW 220V 60W TS PSU 9005	60 W
911401799943	BDP400 LED WW 220V 60W TS PSD P7 9005	60 W
911401799953	BDP400 LED NW 220V 60W TA PSU 9005	60 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401799963	BDP400 LED NW 220V 60W TA PSD P7 9005	60 W
911401799973	BDP400 LED NW 220V 60W TS PSU 9005	60 W
911401799983	BDP400 LED NW 220V 60W TS PSD P7 9005	60 W
911401799993	BDP400 LED WW 220V 80W TA PSU 9005	80 W

控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光
911401700004	BDP400 LED WW 220V 80W TA PSD P7 9005	是
911401700014	BDP400 LED WW 220V 80W TS PSU 9005	否
911401700024	BDP400 LED WW 220V 80W TS PSD P7 9005	是
911401700034	BDP400 LED NW 220V 80W TA PSU 9005	否
911401700044	BDP400 LED NW 220V 80W TA PSD P7 9005	是
911401700054	BDP400 LED NW 220V 80W TS PSU 9005	否
911401700064	BDP400 LED NW 220V 80W TS PSD P7 9005	是
911401799833	BDP400 LED WW 220V 30W TA PSU 9005	否
911401799843	BDP400 LED WW 220V 30W TA PSD P7 9005	是
911401799853	BDP400 LED WW 220V 30W TS PSU 9005	否
911401799863	BDP400 LED WW 220V 30W TS PSD P7 9005	是
911401799873	BDP400 LED NW 220V 30W TA PSU 9005	否

Order Code	Full Product Name	可調光
911401799883	BDP400 LED NW 220V 30W TA PSD P7 9005	是
911401799893	BDP400 LED NW 220V 30W TS PSU 9005	否
911401799903	BDP400 LED NW 220V 30W TS PSD P7 9005	是
911401799913	BDP400 LED WW 220V 60W TA PSU 9005	否
911401799923	BDP400 LED WW 220V 60W TA PSD P7 9005	是
911401799933	BDP400 LED WW 220V 60W TS PSU 9005	否
911401799943	BDP400 LED WW 220V 60W TS PSD P7 9005	是
911401799953	BDP400 LED NW 220V 60W TA PSU 9005	否
911401799963	BDP400 LED NW 220V 60W TA PSD P7 9005	是
911401799973	BDP400 LED NW 220V 60W TS PSU 9005	否
911401799983	BDP400 LED NW 220V 60W TS PSD P7 9005	是
911401799993	BDP400 LED WW 220V 80W TA PSU 9005	否

