



Philips Uni Posttop Classic: Penerangan jalan perkotaan menargetkan area pemukiman, jalan setapak, plaza, dll.

Uni Posttop

Bagian atas tiang berbentuk modern menarik perhatian pelanggan dengan desainnya yang unik dan ramping. Perlengkapan ini mendistribusikan cahaya lembut dan homogen ke jalan setapak dan area perumahan berkat penerapan reflektor. Berbagai uji kualitas berdasarkan standar Philips menawarkan ketahanan tidak hanya pada desainnya tetapi juga fungsionalitas, menghadirkan performa yang stabil dan luar biasa bagi pelanggan.

Benefits

- Desain modern dan ramping sesuai dengan berbagai skenario aplikasi, misalnya, area perumahan, jalan setapak, dan plaza.
- Desain yang kokoh memastikan penampilan berkelas dan stabilitas kualitas.
- Pencahayaan lembut karena penerapan reflektor alumina.


Features

- Pengelolaan panas yang bagus
- Optik yang dioptimalkan untuk tingkat pencahayaan yang efisien dan nyaman
- Bodi aluminium die-cast injeksi
- Diffuser PC kualitas tinggi

Application

- Jalan Raya dan Jalan
- Taman dan Plaza
- Perumahan
- Jalan dan jalur utama perkotaan, jalan dan jalur samping dan jalan perumahan
- Pusat kota dan kawasan bersejarah
- Jalur sepeda dan pejalan kaki, alun-alun, taman dan taman bermain

Dimensional drawing



Informasi Umum	
Driver terpacak	Ya
Teknis Lampu	
Warna sumber cahaya	740 neutral white
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Indeks renderasi warna (CRI)	70
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Mangkuk/ penutup polikarbonat bening
Warna Housing	Abu-abu
Kode pelindung dampak mekanis	IK08
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Ya

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya
911401696508	BDS400 LED NW 220V 30W WB PSU 7012	4.200 lm
911401696608	BDS400 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	8.400 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401696508	BDS400 LED NW 220V 30W WB PSU 7012	30 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401696608	BDS400 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	60 W

