



Philips Uni vægarmatur: Urban op- og nedbelysning Vægmontering anvendes på overfladen, såsom parkeringspladser, indgange og udendørs terrasser.

Uni vægarmatur

Offentlige områder kræver de mest pålidelige og professionelle belysningsløsninger, såsom til parkeringspladser, indgange, udendørs terrasser og havevægge. Philips Uni-vægarmatur kan nemt installeres i forskellige scenarier og leverer optimal belysning til omgivelserne. Det moderne, slanke design gør armaturet velegnet til både renovering og ny installation. Philips Uni-vægarmatur sikrer enestående pålidelighed og mere. Som med andre produktserier fra Philips er produktet designet efter høje kvalitetsstandarder og tilbyder et godt pris-/kvalitetsforhold. Derfor er Philips Uni-vægarmatur et overkommeligt, energieffektivt og stabilt valg i den eksisterende vægmonteringsfamilie.

Uni vægarmatur

Fordele

- Moderne strømlinet design.
- Mange monteringsmuligheder.
- Nem at montere direkte med beslag.



Funktioner

- Formstøbt aluminiumarmaturhus og hærdet glasdiffuser.
- Tekstureret arkitektonisk bronze pulverlak finish.
- Forskellige farver gør det muligt at tilpasse armaturet og opfylde kundens behov.

Anvendelsesområder

- Gangarealer
- Parker og pladser
- Udendørs parkeringspladser

Målskitse



Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
Drift og el	
Strømforbrug	40 W
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Planglas
Farve på armaturhus	Grå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lyskilde farve	Korreleret	
			farvetemperatur (nom.)	Lysstrøm
911401697308	BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	730 Varm hvid	3000 K	5.000 lm
911401697408	BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	730 Varm hvid	3000 K	5.000 lm
911401697508	BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 Varm hvid	3000 K	5.000 lm
911401697608	BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	740 Neutral hvid	4000 K	5.400 lm
911401697708	BWP411 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	740 Neutral hvid	4000 K	5.400 lm
911401697808	BWP411 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 Neutral hvid	4000 K	5.400 lm
911401696708	BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	730 Varm hvid	3000 K	5.000 lm
911401696808	BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	730 Varm hvid	3000 K	5.000 lm
911401696908	BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 Varm hvid	3000 K	5.000 lm

Order Code	Full Product Name	Lyskildefarve	Korreleret	Lysstrøm
			farvetemperatur (nom.)	
911401697008	BWP410 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	740 Neutral hvid	4000 K	5.400 lm
911401697108	BWP410 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	740 Neutral hvid	4000 K	5.400 lm
911401697208	BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 Neutral hvid	4000 K	5.400 lm

