



Philips Uni Wall Mount Sconce: Urbaanit, ylös- ja alasvalaistukseen soveltuvat seinään asennettavat valaisimet esimerkiksi pysäköintihalleihin, sisääntuloihin, ulkoterasseille ja puutarhoihin.

Uni Wall Sconce

Julkisiin tiloihin tarvitaan toimintavarmoja ammattivalaistusratkaisuja esimerkiksi pysäköintialueille, sisäänkäynteihin, ulkoterasseille ja puutarhoihin. Philips Uni Wall Mount Sconce voidaan asentaa helposti haluttuun paikkaan, mikä takaa tilaan sopivaan valaistuksen. Modernin tyylikäs muotoilu tekee valaisimesta sopivan asennettavaksi sekä saneerauskohteisiin että uusiin asennuksiin. Philips Uni Wall Mount sconce on laadukas ja toimintavarma valaisin, ja siinä on hyvä hinta-laatusuhde.

Uni Wall Sconce

Hyödyt

- Moderni, virtaviivainen muotoilu.
- Useita asennusvaihtoehtoja.
- Helppo asentaa suoraan kiinnikkeen päälle.

Ominaisuudet

- Runko painevalettua alumiinia, diffuusori karkaistua lasia.
- Teksturoitu, arkkitehtoninen pronssijauhepinnoite
- Lisää värejä saatavilla tilauksesta.

Käyttökohteet



- Kävelytiet
- Puistot ja aukiot
- Ulkopysäköintialueet

Versions



Uni Wall Sconce

Mittapiirros



Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	70
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	40 W
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Tasolasi
Kotelon väri	Harmaa
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08
Suojausluokan koodi	IP65
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Valovirta
911401697308	BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	730 Lämmin valkoinen	3000 K	5 000 lm
911401697408	BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	730 Lämmin valkoinen	3000 K	5 000 lm
911401697508	BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 Lämmin valkoinen	3000 K	5 000 lm
911401697608	BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	740 Neutraali valkoinen	4000 K	5 400 lm
911401697708	BWP411 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	740 Neutraali valkoinen	4000 K	5 400 lm
911401697808	BWP411 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 Neutraali valkoinen	4000 K	5 400 lm
911401696708	BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	730 Lämmin valkoinen	3000 K	5 000 lm
911401696808	BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	730 Lämmin valkoinen	3000 K	5 000 lm
911401696908	BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 Lämmin valkoinen	3000 K	5 000 lm
911401697008	BWP410 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	740 Neutraali valkoinen	4000 K	5 400 lm
911401697108	BWP410 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	740 Neutraali valkoinen	4000 K	5 400 lm
911401697208	BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 Neutraali valkoinen	4000 K	5 400 lm

