



Đèn Philips Uni Wall Mount Sconce: Chiếu sáng đô thị với đèn gắn tường và ánh sáng có thể điều chỉnh lên xuống như bãi đậu xe, lối vào, sân thượng ngoài trời và tường sân vườn.

Uni Wall Mount

Tất cả các khu vực công cộng đều tìm kiếm các giải pháp chiếu sáng chuyên nghiệp và đáng tin cậy nhất, ví dụ: khu vực đỗ xe, lối vào, sân hiên ngoài trời và tường trong vườn. Đèn Philips Uni Wall Mount Sconce có thể được lắp đặt dễ dàng theo từng tình huống, mang lại ánh sáng tối ưu cho môi trường xung quanh. Thiết kế kiểu dáng đẹp hiện đại làm cho thiết bị phù hợp để lắp đặt trong các tình huống cải tạo hoặc lắp đặt mới. Đèn Philips Uni Wall Mount Sconce góp phần mang đến độ tin cậy vượt trội và hơn thế nữa. Cũng giống như các dòng sản phẩm khác của Philips, sản phẩm này được thiết kế đáp ứng nhiều tiêu chuẩn chất lượng của Philips, đồng thời có tỷ lệ giá/chất lượng ưu việt. Do đó, đèn Philips Uni Wall Mount Sconce là một lựa chọn thay thế đáng cân nhắc, hiệu quả về năng lượng và ổn định trong dòng sản phẩm gắn tường hiện có.

Uni Wall Mount

Lợi ích

- Thiết kế tối giản mà hiện đại.
- Nhiều tùy chọn gắn.
- Dễ dàng lắp đặt trực tiếp lên giá đỡ.



Tính năng

- Vỏ nhôm đúc và bộ tán quang bằng kính cường lực.
- Lớp phủ bột đồng kiến trúc có kết cấu.
- Màu sắc đa dạng, tùy chỉnh theo nhu cầu khách hàng.

Ứng dụng

- Lối đi
- Công viên và Quảng trường
- Khu vực đỗ xe ngoài trời

Bản vẽ kích thước



Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	70
Vận hành và điện	
Mức tiêu thụ điện	40 W
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Kiểu chụp quang học	Kính phẳng
Màu vỏ đèn	Xám
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65
Phê duyệt và ứng dụng	
Đấu CE	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn

			Nhiệt độ màu tương quan	
Order Code	Full Product Name	Màu sắc nguồn sáng	(Danh định)	Quang thông
911401697308	BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	5.000 lm
911401697408	BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	5.000 lm
911401697508	BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	5.000 lm
911401697608	BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	740 trắng trung tính	4000 K	5.400 lm
911401697708	BWP411 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	740 trắng trung tính	4000 K	5.400 lm
911401697808	BWP411 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 trắng trung tính	4000 K	5.400 lm
911401696708	BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	5.000 lm
911401696808	BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	5.000 lm
911401696908	BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 ánh sáng trắng ấm	3000 K	5.000 lm

Uni Wall Mount

			Nhiệt độ màu tương quan	
Order Code	Full Product Name	Màu sắc nguồn sáng	(Danh định)	Quang thông
911401697008	BWP410 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	740 trắng trung tính	4000 K	5.400 lm
911401697108	BWP410 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	740 trắng trung tính	4000 K	5.400 lm
911401697208	BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 trắng trung tính	4000 K	5.400 lm

