



Philips Uni väggfäst: väggfäst stadsbelysning används på ytor som t.ex. parkeringsgarage, entréer, utomhusterrasser och muromgärdade trädgårdar.

Uni väggfäste

Philips Uni väggfäste är en pålitlig och professionell belysningslösning för offentliga platser som parkeringsplatser, entréer, utomhusterrasser och muromgärdade trädgårdar. Den justerbara monteringsvinkeln gör att armaturen kan installeras efter behov och ge optimal belysning. Den moderna och eleganta designen passar både för renoveringar och nyinstallationer. Philips Uni väggfäste erbjuder hög tillförlitlighet och är designad enligt Philips kvalitetsstandarder, vilket ger god valuta för pengarna. Det är ett prisvärt, energieffektivt och stabilt val i Philips väggmontageserie

Uni väggfäste

Fördelar

- Modern stilren design
- Justerbar monteringsvinkel (0–90 grader)
- Enkel installation

Funktioner

- Armaturhus av pressgjutet aluminium och diffuser av tempererat glas.
- Texturerad arkitektonisk pulverlackerad ytbehandling i brons.
- Färger kan anpassas för att tillgodose kundens önskemål.

Användning



- Gångvägar
- Parker och torg
- Parkeringar utomhus

Versions



UNI WALL MOUNT

Måttskiss



Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Ljusteknik	
Färgåtergivningsindex	70
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	Planglas
Armaturhusets färg	Grå
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Kod för kapslingsklass	IP65
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad		Ljusflöde
		Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	730 varmvit	3000 K	5 000 lm
911401698208	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	740 neutralvit	4000 K	5 400 lm
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	730 varmvit	3000 K	7 500 lm
911401698408	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	740 neutralvit	4000 K	8 200 lm
911401697908	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	730 varmvit	3000 K	2 500 lm
911401698008	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	740 neutralvit	4000 K	2 700 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	40 W	911401698408	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	60 W
911401698208	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	40 W	911401697908	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	20 W
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	60 W	911401698008	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	20 W

