



Philips Uni Wall Mount Recessed: Urbaanit seinään asennettavat valaisimet esimerkiksi pysäköintihalleihin, sisääntuloihin, ulkoterasseille ja puutarhoihin.

Upotettava Uni-seinäteline

Julkisiin tiloihin tarvitaan toimintavarmoja ammattivalaistusratkaisuja esimerkiksi pysäköintialueille, sisäänkäynteihin, ulkoterasseille ja puutarhoihin. Philips Uni Wall Mount recessed voidaan asentaa helposti haluttuun paikkaan, mikä takaa tilaan sopivaan valaistuksen. Modernin tyylikäs muotoilu tekee valaisimesta sopivan asennettavaksi sekä saneerauskohteisiin että uusiin asennuksiin. Philips Uni Wall Mount recessed on laadukas ja toimintavarma valaisin. Kuten muutkin Philipsin tuotteet, tämä tuote on suunniteltu hyvää hinta-laatusuhdetta tavoitellen ja Philipsin laatustandardien mukaisesti. Tämän vuoksi Philips Uni Wall Mount recessed tarjoaa edullisen, energiatehokkaan ja toimintavarman vaihtoehdon, kun halutaan seinäasennettava valaisin.

Upotettava Uni-seinäteline

Hyödyt

- Modernin virtaviivainen muotoilu.
- Korkeatehoinen (12 W) versio, voidaan räätälöidä jopa 20 wattiin.
- Useita asennusvaihtoehtoja.


Ominaisuudet

- Runko painevalettua alumiinia, hajotin karkaistua lasia.
- Teksturoitu arkkitehtoninen pronssijauhepinnoite.
- Lisää värejä saatavilla asiakkaan tarpeiden mukaan.

Käyttökohteet

- Käytävät
- Puistot ja aukiot
- Ulkopysäköintialueet

Mittapiirros



Yleistä tietoa

Liitäntälaite mukana	Kyllä
----------------------	-------

Valaistuksen tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (CRI)	70
--------------------------	----

Käyttö- ja sähkö tiedot

Virrankulutus	12 W
---------------	------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Optiikan suojan tyyppi	Tasolasi
Kotelon väri	Harmaa
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08
Suojausluokan koodi	IP65

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
-------------	-------

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Värlämpötila (nim.)	Valovirta
911401698508	BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012	730 Lämmin valkoinen	3000 K	580 lm
911401698608	BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU 7012	740 Neutraali valkoinen	4000 K	620 lm

