



Philips Uni Wall Mount Recessed: Pemasangan lampu dinding tanam diterapkan pada permukaan, misalnya, garasi parkir, pintu masuk, teras luar ruangan, dan dinding di taman.

Uni Wall Mount Recessed

Semua area publik mencari solusi pencahayaan yang paling dapat diandalkan dan profesional, misalnya area parkir, pintu masuk, teras luar ruangan, dan dinding di taman. Philips Uni Wall Mount Recessed dapat dipasang dengan mudah sesuai dengan situasi, memberikan pencahayaan optimal ke lingkungan sekitar. Desain modern dan ramping membuat perlengkapan ini cocok dipasang dalam skenario renovasi atau pemasangan baru. Philips Uni Wall Mount Recessed membantu Anda memperoleh keandalan luar biasa dan banyak lagi. Sama seperti rangkaian produk Philips lainnya, produk ini dirancang dengan berbagai standar kualitas Philips dengan rasio harga terhadap kualitas yang baik. Oleh karena itu, Philips Uni Wall

Uni Wall Mount Recessed

Mount Recessed menawarkan pilihan lain yang terjangkau, hemat energi, dan stabil dalam kelompok produk pemasangan di dinding.

Benefits

- Desain modern dan ramping.
- Uni Wall Mount Watt Tinggi (12 W) dengan kemungkinan disesuaikan hingga 20 W.
- Beberapa pilihan pemasangan.


Features

- Rumah aluminium die-cast dan diffuser kaca tempered.
- Lapisan bubuk perunggu arsitektur bertekstur.
- Berbagai warna dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Application

- Gang kecil
- Taman dan Plaza
- Area Parkir Luar Ruangan

Dimensional drawing



Uni Wall Mount Recessed

Informasi Umum

Driver tercakup Ya

Teknis Lampu

Indeks renderasi warna (CRI) 70

Pengoperasian dan Kelistrikan

Konsumsi Daya 12 W

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan Tidak

Mekanis dan Housing

Tipe penutup optik Kaca datar

Warna Housing Abu-abu

Kode pelindung dampak mekanis IK08

Kode perlindungan masuknya debu dan air IP65

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE Ya

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Warna sumber	Suhu Warna	Flux Cahaya
		cahaya	Terkorelasi (Nom)	
911401698508	BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012	730 putih hangat	3000 K	580 lm
911401698608	BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU 7012	740 neutral white	4000 K	620 lm

