PHILIPS

Lighting

30 000 lumens plus élevés avec une haute efficacité jusqu'à 190 lm/w pour optimiser la batterie et le panneau,Composants de classe mondiale combinés à la conception la plus durable.

GreenVision Xceed Gen2 Solaire haute efficacité

Gamme complète d'éclairages publics solaires jusqu'à 30 000 lumens, avec une efficacité jusqu'à 190 lm/w, et versions hybrides en option. Convient aux voies principales, aux autoroutes et aux aires de stationnement. Profil de gradation et puissance de charge configurables.

GreenVision Xceed Gen2 Solaire haute efficacité

Fonctions

- Haute efficacité lumineuse jusqu'à 190 lm/wattCompatible avec plusieurs types de batteries (LiFePO4, GEL)Disponible en versions hors réseau et hybrideProfil de gradation et intensité de charge configurablesBoîtier en aluminium moulé sous pression pour la robustesse et une excellente gestion thermique.

Application

- Autoroutes, rues, routes, parking...

Versions

GreenVision Xceed Gen2 High Efficacy Solar

GreenVision Xceed Gen2 High Efficacy Solar

Schéma dimensionnel





GreenVision Xceed Gen2 Solaire haute efficacité

Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	5700 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	>70

Température	
Gamme de températures ambiantes	-40 à +50 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Possibilités de configuration	Configurable

Mécanique et boîtier	
Couleur du boîtier	Gris
Hauteur totale	138 mm
Largeur totale	310 mm

Approbation et application	
Code d'indice de protection	IP66

Conditions d'application	
Emplacement de la batterie	No
Type de connexion au réseau	Hors réseau et hybride (chargeur hybride séparé)
Profil de gradation solaire	As per charge controler settings

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Longueur totale
911401651508	BRP383 LED 310/757 174W DM A5	739 mm
911401651608	BRP382L LED 290/757 174W DM A5	599 mm

© 2024 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.