



Tu LEDspot MR16 cotidiana

Dicroica LED MR16 Essential

Las Essential LEDspots MR16 son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU5.3 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de dicroicas halógenas. Las Essential LEDspots MR16 brindan grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.

Beneficios

- Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas halógenas tradicionales
- Costos de mantenimiento más bajos
- Baja inversión inicial

Características

- Fácil renovación
- Vida útil de hasta 15 000 horas
- No regulable
- Luz sin UV ni IR

Aplicaciones

- Hoteles, restaurantes, bares, cafés, negocios
- Salas de espera, pasillos, huecos de escalera, baños, áreas de recepción


Dicroica LED MR16 Essential

Versions



5W (50W) GU5.3 cap Warm white
Spot - RFT

Plano de dimensiones





Product	D	C
5W (50W) GU5.3 cap Cool daylight Non-dimmable Spot	50 mm	46 mm
5W (50W) GU5.3 cap Warm white Non-dimmable Spot	50 mm	46 mm

Dicroica LED MR16 Essential

Información general	
Tapa-base	GU5.3
Vida útil promedio (horas)	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz (nominal)	24 °
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Intensidad lumínica (nominal)	1.700 cd
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	- Hz
Frecuencia de línea	- Hz
Consumo de energía	5 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	76 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	MR16


Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Código de color	Flujo luminoso
929001240108	5W (50W) GU5.3 cap Warm white Non-dimmable Spot	2700 K	827	400 lm
929001240208	5W (50W) GU5.3 cap Cool daylight Non-dimmable Spot	6500 K	865	435 lm




Dicroica LED MR16 Essential

Accent Diagrams




Accent Diagram - Essential LED 5-50W 6500K MR16 24D




Accent Diagram - Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D

Beam Diagrams



Beam diagram - Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D



Beam diagram - Essential LED 5-50W 6500K MR16 24D

