



Energiaa säästävien LED PLS – loistelamppujen uusi sukupolvi

CorePro LED PLS

Philips CorePro LED PLS integroi ledivalonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Tämä LED-valonlähde korvaa erinomaisesti perinteiset lamput yleisvalaistuskohdeissa: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja säästää ympäristöä.

Hyödyt

- Pienemmät käyttökustannukset pienemmän energiankulutuksen ansiosta
- Pienentää ylläpitokustannuksia, sillä käyttöikä on 2–3 kertaa pidempi kuin perinteisillä lampuilla
- Helpoin ja nopein tapa päivittää perinteinen valaistus LED-tekniikkaan; täysin turvallinen tuote ja asennusprosessi

Ominaisuudet


- Erittäin energiatehokas
- Helppo asennus
- Perinteinen koko sopii nykyisiin valaisimiin
- Ei elohopeaa

Käyttökohteet

- Matkailu-, palvelu-, myymälä-, toimisto- ja teollisuuskohteisiin sekä koteihin

CorePro LED PLS

Mittapiirros



Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	16 mm	31 mm	79 mm	115 mm	137 mm
CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23	16 mm	31 mm	79 mm	115 mm	137 mm
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	16 mm	31 mm	108 mm	144 mm	166 mm
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	16 mm	31 mm	108 mm	144 mm	166 mm

Yleistä tietoa	
Kanta	G23
Sytytys	50 000
Nimelliskäyttöikä	30 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Keilakulma (nim.)	120 °
Värintoistoindeksi (CRI)	82
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Matta
Hehkulampun muoto	PL-S
Merkinnät ja luokitukset	
Ympäristön lämpötila	-20...+45 °C

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värlämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
929003756802	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	3000 K	830	520 lm
929003756902	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	4000 K	840	550 lm
929003756602	CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	3000 K	830	360 lm
929003756702	CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23	4000 K	840	390 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
929003756802	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	5 W
929003756902	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	5 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
929003756602	CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	3,5 W
929003756702	CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23	3,5 W

Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929003756802	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	50 °C
929003756902	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	50 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929003756602	CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	45 °C
929003756702	CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23	45 °C

Merkinnät ja luokitukset

CorePro LED PLS

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
929003756802	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	5 kWh
929003756902	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	5 kWh
929003756602	CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	4 kWh
929003756702	CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23	4 kWh

