



Suunniteltu näkymään, näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna

Master Value Koristeelliset ledikynttilät ja -lamput

Uusi Deco-valikoima (kynttilät ja lamput) muuntaa kotisi täydellisellä (lämpimän) valkoisen valon ja pienen valaistuskokemuksen sekoituksella. Erinomaisen käyttöikänsä, jopa 90 % energiansäästön, värinättömyyden ja välittömän täyden kirkkauden ansiosta nautit myös pehmeästä ja tasaisesti jakautuvasta valosta, joka trendikkäästi ja tyylikkäästi tuo harmoniaa tiloihisi.

Hyödyt

- Noin 90 %:n energiansäästö
- Erittäin pitkän käyttöiän ansiosta lamppua ei tarvitse vaihtaa usein
- Helppo vaihtaa perinteisten lamppujen tilalle

Ominaisuudet


- Täydellinen sopivuus ja laadukas viimeistely
- Erinomainen värinointoindeksi (CRI on yli 80) takaa eloiset värit
- Ympäristöystävällinen: ei sisällä elohopeaa eikä muita vaarallisia aineita

Käyttökohteet

- Soveltuvat erityisen hyvin koristevalaistukseen kodeissa, hotelleissa ja ravintoloissa

Master Value Koristeelliset ledikynttilät ja -lamput

Versions




LEDclassic 15W B35 E14 GOLD SP
D RFSRT4




LEDclassic 15W P45 E14 GOLD SP
D SRT4 1

Mittapiirros



Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	36 mm	95 mm



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	46 mm	80 mm

Master Value Koristeelliset ledikynttilät ja -lamput

Yleistä tietoa	
Kanta	E14
Sytytys	20 000
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Väriämpötila (nim.)	1800 K
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Värikoodi	818
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta	136 lm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Vastaa teholtaan	15 W
Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	38 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Vain tiettyjen himentimien kanssa
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Amber
Merkinnät ja luokitukset	
Ympäristön lämpötila	-20...+45 °C
Energiankulutus kWh/1000 h	3 kWh

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
929002983202	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	2,5 W
929002983302	MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	2,6 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
929002983202	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G	B35
929002983302	MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G	P45

Master Value Koristeelliset ledikynttilät ja -lamput

Master Value Koristeelliset ledikynttilät ja -lamput

