



Το πιο ψυχρό φως δίνει την αίσθηση διπλής φωτεινότητας

TL-D Snow White

Ο Snow White είναι ένας λαμπτήρας εκκένωσης υδραργύρου χαμηλής πίεσης με σωληνοειδές περίβλημα 26 mm και διατίθεται σε 18 W, 36 W και 58 W. Η εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία χρώματος της σειράς Snow White δημιουργεί ένα πολύ δροσερό περιβάλλον, κάνοντας αυτόν τον λαμπτήρα ιδιαίτερα κατάλληλο σε πολύ ζεστές και ξηρές κλιματικές συνθήκες.

Οφέλη

- Δημιουργεί ένα μοναδικό, ευχάριστα δροσερό, ψυχρό φως, το οποίο είναι ιδανικό για τη δημιουργία μιας ιδιαίτερα φωτεινής και δροσερής ατμόσφαιρας σε κάθε είδους εφαρμογή
- Το ψυχρό χρώμα σας κάνει να νιώθετε πιο άνετα και γεμάτοι ενέργεια, ειδικά σε κλιματολογικές συνθήκες με ζέστη και ήλιο

Χαρακτηριστικά

- Πολύ ψυχρό φως

Εφαρμογή

- Υπαίθριοι και στεγασμένοι χώροι στάθμευσης
- Βιομηχανικοί χώροι, αποθήκες, δημόσιοι χώροι
- Καταστήματα, γραφεία
- Επιγραφές

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τους σε μια σφραγισμένη πλαστική σακούλα, κλείστε την καλά και αποθέστε την στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

TL-D Snow White

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W Snow White 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 36W Snow White 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D 58W Snow White 1SL/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Γενικές πληροφορίες	
Βάση- κάλυμμα	G13
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	264
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	280
Ανάθεση χρωμάτων	Πολύ ψυχρό φως ημέρας
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	12000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	75
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	T8
Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	5,0 mg

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή
89350540	TL-D 18W Snow White 1SL/25	1.000 lm
89352940	TL-D 36W Snow White 1SL/25	2.370 lm
89354340	TL-D 58W Snow White 1SL/25	3.740 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
89350540	TL-D 18W Snow White 1SL/25	360 mA	59 V	18 W
89352940	TL-D 36W Snow White 1SL/25	440 mA	103 V	36 W

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
89354340	TL-D 58W Snow White 1SL/25	670 mA	111 V	58 W

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
89350540	TL-D 18W Snow White 1SL/25	22 kWh
89352940	TL-D 36W Snow White 1SL/25	43 kWh

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
89354340	TL-D 58W Snow White 1SL/25	68 kWh

TL-D Snow White

