



Integrované světelné čidlo pro lepší bezpečnost od soumraku do úsvitu

LED Dusk to Dawn

Svítlidlo Philips Dusk to Dawn A19 je vybaveno integrovaným světelným čidlem. Když slunce zapadne, světlo se automaticky rozsvítí, a po východu slunce zase zhasne.

Výhody

- Dlouhá životnost snižuje náklady na údržbu díky delším intervalům výměn světelných zdrojů
- Vynikající konzistence barev a výborné barevné podání (CRI) 80+
- Toto osvětlení je vybaveno integrovaným světelným čidlem. Když slunce zapadne, žárovky se automaticky rozsvítí, a po východu slunce zase zhasnou.

Vlastnosti

- Kompatibilní se standardními objímkami střední velikosti (E26) a vzhledově podobné klasické žárovce
- Okamžité zapnutí
- Průměrná životnost 25 000 hodin
- Nevyzařuje prakticky žádnou složku UV/IR záření
- Neobsahuje rtuť – chrání životní prostředí

Aplikace

- Bezpečnostní osvětlení
- Rezidenční osvětlení a osvětlení pečovatelských zařízení
- Hotely/motely

LED Dusk to Dawn

Versions




LEDbulb E27 A19



LEDbulbD2D A19 E27 FR

Rozměrové výkresy



Product	D	C
LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	62 mm	114 mm
LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	62 mm	114 mm

LED Dusk to Dawn

Obecné informace	
Patice krytky	E27
Jmenovitá životnost (hodiny)	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Nominální životnost	15 000 h
Světelně technické	
Vyzařovací úhel (jmen.)	250 stupňů
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok	806 lm
Provozní a elektrické	
Vstupní frekvence	50 Hz
Frekvence sítě	50 Hz
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Ekvivalentní příkon	60 W
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	75 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	A19

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Kód barvy
78269600	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	2700 K	827
78271900	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	4000 K	840

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
78269600	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	7,5 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
78271900	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	6,5 W

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
78269600	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	8 kWh
78271900	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	7 kWh



LED Dusk to Dawn

