



Indbygget sensor for ekstra sikkerhed hele natten

LED Dusk to Dawn

Philips' Dusk to Dawn A19-lampe er udstyret med en indbygget sensor, der automatisk tænder lyset når solen går ned, og slukker lyset ved solopgang.

Fordele

- Lang levetid reducerer vedligeholdelsesomkostningerne på grund af den mindre hyppige udskiftning af lyskilder
- Enestående ensartet farvegengivelse med en værdi over 80 (CRI)
- Udstyret med en indbygget lyssensor, der automatisk tænder pærerne når solen går ned, og slukker lyset ved solopgang

Funktioner

- Monter standard, mellemstore (E26) sokler med udseendet og fornemmelsen af en klassisk pære
- Lyser med det samme
- I gennemsnit 25.000 timers lys
- Udsender praktisk talt ikke UV/IR-lys
- Miljøvenlig uden kviksølv

Anvendelsesområder

- Sikkerhedsbelysning
- Privatbolig og hjemmepleje
- Hoteller/moteller

LED Dusk to Dawn

Versions




LEDbulb E27 A19



LEDbulbD2D A19 E27 FR

Målskitse



Product	D	C
LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	62 mm	114 mm
LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	62 mm	114 mm

LED Dusk to Dawn

Generelle oplysninger

Fod	E27
Nominel levetid (timer)	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Normeret levetid	15.000 t

Lysteknisk

Spredningsvinkel (nom.)	250 °
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm	806 lm

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 Hz
Linjefrekvens	50 Hz
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Wattforbrugsækvivalent	60 W

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	75 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildeform	A19

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvekode
929001383631	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	2700 K	827
929001383731	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	4000 K	840

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
929001383631	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	7,5 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
929001383731	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	6,5 W

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
929001383631	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	8 kWh
929001383731	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	7 kWh



LED Dusk to Dawn

