



Sisäänrakennettu valotunnistin parantaa turvallisuutta iltahämärästä aamunkoittoon

LED-valoa iltahämärästä aamunkoittoon

Philipsin Dusk to Dawn A19 -lamppu on varustettu sisäänrakennetulla valotunnistimella, joka sytyttää valot automaattisesti auringon laskiessa ja sammuttaa ne auringon noustessa.

Hyödyt

- Pitkäikäiset lamput vähentävät ylläpitokustannuksia, sillä lamppujen vaihtoväli pitenee
- Erinomainen värintoisto ja korkea värintoistoindeksi (80+)
- Varustettu sisäänrakennetulla valotunnistimella, joka sytyttää lamput automaattisesti auringon laskiessa ja sammuttaa ne auringon noustessa

Ominaisuudet

- Sopii keskikokoiseen vakiokantaan (E26), näyttää ja tuntuu klassiselta hehkulampulta
- Välitön sytytys
- 25 000 tunnin keskimääräinen käyttöikä
- Ei käytännössä lainkaan UV- tai infrapunasäteilyä
- Ympäristöystävällinen, ei sisällä elohopeaa

LED-valoa iltahämärästä aamunkoittoon

Käyttökohteet

- Turvavalaistus
- Kodit ja palveluasuminen
- Hotellit ja motellit

Versions




LEDbulb E27 A19



LEDbulbD2D A19 E27 FR

Mittapiirros



Product	D	C
LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	62 mm	114 mm
LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	62 mm	114 mm

LED-valoa iltahämärästä aamunkoittoon

Yleistä tietoa	
Kanta	E27
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	15 000 tuntia
Sytytys	50 000
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Keilakulma (nim.)	250 °
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta	806 lm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50 Hz
Viivatiheys	50 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Vastaa teholtaan	60 W
Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	75 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Matta
Hehkulampun muoto	A19

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värlämpötila (nim.)	Värikoodi
929001383631	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	2700 K	827
929001383731	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	4000 K	840

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
929001383631	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	7,5 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
929001383731	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	6,5 W

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
929001383631	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	8 kWh
929001383731	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	7 kWh



LED-valoa iltahämärästä aamunkoittoon

