



# Sensore della luce integrata per avere maggiore sicurezza dal tramonto all'alba

## LED Dusk to Dawn

La lampada Philips Dusk to Dawn A19 integra un sensore della luce che accende le luci automaticamente quando il sole tramonta e le spegne quando il sole sorge.

### Vantaggi

- Lunga durata: costi di manutenzione ridotti grazie a una minore frequenza di sostituzione del gruppo lampada
- Eccellente uniformità del colore con una resa cromatica superiore a 80+ (CRI)
- Sensore della luce integrato che accende le lampadine automaticamente quando il sole tramonta e le spegne quando il sole sorge

### Caratteristiche

- Adatta agli apparecchi con base media standard (E26) con l'aspetto di una lampadina classica
- Accensione immediata
- Durata media specificata di 25.000 ore
- Emette una quantità pressoché assente di luce UV/IR
- Senza mercurio per un ambiente più sicuro

### Applicazione

- Illuminazione di emergenza
- Illuminazione di zone residenziali e case di riposo
- Alberghi/Pensioni

# LED Dusk to Dawn

## Versions




LEDbulb E27 A19



LEDbulbD2D A19 E27 FR

## Disegno tecnico



Product	D	C
LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	62 mm	114 mm
LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	62 mm	114 mm

# LED Dusk to Dawn

## Informazioni generali

Attacco	E27
Durata specificata (ore)	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Durata nominale	15.000 ore

## Dati tecnici di illuminazione

Angolo del fascio (Nom)	250 °
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso	806 lm

## Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso	50 Hz
Frequenza di linea	50 Hz
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Potenza equivalente	60 W

## Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	75 °C
-------------------------------	-------

## Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

## Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	A19

## Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Codice colore
78269600	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	2700 K	827
78271900	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	4000 K	840


## Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
78269600	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	7,5 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
78271900	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	6,5 W

## Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
78269600	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	8 kWh
78271900	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	7 kWh



## LED Dusk to Dawn

