



Inbyggd ljussensor för extra säkerhet från skymning till gryning

LED Dusk to Dawn

Philips Dusk to Dawn A19-lampa är försedd med en inbyggd ljussensor som automatiskt tändar belysningen när solen går ner och släcker den när solen går upp

Fördelar

- Lång livslängd – sänker underhållskostnaderna eftersom lamporna inte behöver bytas så ofta
- Utmärkt färgbeständighet med hög färgåtergivning (CRI) över 80
- Försedd med en inbyggd ljussensor som automatiskt tändar ljuskällor när solen går ner och släcker dem när solen går upp

Funktioner

- Passar i armaturer med medelstor sockel (E26) och har samma utseende och känsla som en klassisk ljuskälla
- Tänds direkt
- 25 000 timmar genomsnittlig livslängd
- Avger i princip inget UV-/IR-ljus
- Kvicksilverfri för att skydda miljön

Användning

- Säkerhetsbelysning
- Bostäder och stödboenden
- Hotell/motell

LED Dusk to Dawn

Versions




LEDbulb E27 A19



LEDbulbD2D A19 E27 FR

Måttskiss



Product	D	C
LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	62 mm	114 mm
LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	62 mm	114 mm

LED Dusk to Dawn

Allmän information

Sockel	E27
Specifiserad livslängd (timmar)	15 000 h
Driftcykel	50 000
Nominell livslängd	15 000 h

Ljusteknik

Spridningsvinkel (nom)	250 °
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde	806 lm

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50 Hz
Line Frequency	50 Hz
Tändningstid (nom)	0,5 s
Motsvarande effekt	60 W

Temperatur

T-Case max. (nom)	75 °C
-------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	A19

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgkod
929001383631	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	2700 K	827
929001383731	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	4000 K	840


Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
929001383631	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	7,5 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
929001383731	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	6,5 W

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
929001383631	LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4	8 kWh
929001383731	LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4	7 kWh



LED Dusk to Dawn

