



**Đèn chống thấm
Essential Smartbright
rất mỏng và trang nhã,
với hiệu suất hoạt
động đáng tin cậy
trong mọi điều kiện
thời tiết. Đây là bộ đèn
bền, có cấp độ bảo vệ
IP65 và IK06 và đáng
giá so với số tiền bỏ ra.**

Đèn chống thấm Essential Smartbright

Đèn chống thấm Essential Smartbright loại mỏng

Lợi ích

- Mỏng và trang nhã
- Đáng giá tiền
- Dễ lắp đặt

Đèn chống thấm Essential Smartbright

Tính năng

- Thiết kế mỏng
- Tuổi thọ 20.000 giờ
- Bảo hành 2 năm
- IP65, IK06
- Có kèm theo phụ kiện lắp đặt

Ứng dụng

- Bãi đỗ xe
- Văn phòng
- Khu dân cư

Phiên bản



Essential Smartbright Slim Waterproof






Essential Smartbright Slim Waterproof



Essential Smartbright Slim Waterproof

Bản vẽ kích thước



Đèn chống thấm Essential Smartbright

Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Góc chiếu của nguồn sáng	120 °
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	6500 K
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>70
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	90 lm/W
Loại chóa quang học	Góc chiếu 120°
Vận hành và điện	
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Độ mờ tối đa	Không áp dụng
Cơ khí và vỏ đèn	
Kiểu chụp quang học	Chao đèn/nắp Polycarbonate
Màu vỏ đèn	Trắng
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65
Phê duyệt và ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 °C đến 40 °C
Dấu CE	Có
Dấu ENEC	-
Ký hiệu tính dễ cháy	-
Thử nghiệm sợi dây phát sáng	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Màu sắc ban đầu	0.323 ; 0.35
Dung sai quang thông	+/-10%
Hiệu suất theo thời gian (Tuân thủ IEC)	
Tỷ lệ lỗi bộ điều khiển ở 5000 giờ	0,004 %
Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50	15.610 h
Tuổi thọ hữu ích trung bình L90B50	7.330 h

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Quang thông
911401821580	WT035C LED37/CW PSU GM CFW L1500	3.700 lm
911401821180	WT035C LED15/CW PSU GM CFW L600	1.500 lm
911401821380	WT035C LED30/CW PSU GM CFW L1200	3.000 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401821580	WT035C LED37/CW PSU GM CFW L1500	35 W
911401821180	WT035C LED15/CW PSU GM CFW L600	15 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401821380	WT035C LED30/CW PSU GM CFW L1200	30 W

Đèn chống thấm Essential Smartbright

