



Bộ đèn Essential Smartbright Bulkhead có chất lượng cực kỳ tương xứng với giá tiền. Bộ đèn này có thiết kế chống thấm nước IP65 cùng với 2 kích cỡ tùy theo nhu cầu chiếu sáng cụ thể của bạn.

Đèn Essential Smartbright Bulkhead

Bộ đèn Essential Smartbright Bulkhead mới của Philips mang đến giá trị vượt trội. Rất Phù Hợp cho các hệ thống chiếu sáng hàng ngày trong nhà và bán ngoài trời của bạn. Có tùy chọn 2 kích cỡ cùng khả năng chống bụi và nước.

Lợi ích

- Tuổi thọ 20.000 giờ
- Bảo hành 1 năm
- IP65: chống bụi và nước

Đèn Essential Smartbright Bulkhead

Tính năng

- 20000 giờ
- Bảo hành 1 năm
- IP65: chống bụi và nước
- IK06: Thiết kế vững chãi
- Phụ kiện lắp gắn đi kèm trong gói sản phẩm

Ứng dụng

- Nhà hàng – Khách sạn
- Văn phòng
- Khu dân cư

Phiên bản





EssentialSmartbright Bulkhead



EssentialSmartbright Bulkhead

Bản vẽ kích thước



Đèn Essential Smartbright Bulkhead

Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Góc chiếu của nguồn sáng	120 °
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	4000 K
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>70
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	80 lm/W
Vận hành và điện	
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Độ mờ tối đa	Không áp dụng
Cơ khí và vỏ đèn	
Kiểu chụp quang học	Chao đèn/nắp Polycarbonate
Màu vỏ đèn	Trắng
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65
Phê duyệt và ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-30 đến +35°C
Dấu CE	Có
Dấu ENEC	-
Ký hiệu tính dễ cháy	-
Thử nghiệm sợi dây phát sáng	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Màu sắc ban đầu	SDCM<6
Dung sai quang thông	+/-10%
Hiệu suất theo thời gian (Tuân thủ IEC)	
Tỷ lệ lỗi bộ điều khiển ở 5000 giờ	0,007 %

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Quang thông
911401735842	WT045C LED12/NW PSU CFW L1065	960 lm
911401735862	WT045C LED20/NW PSU CFW L1665	1.600 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401735842	WT045C LED12/NW PSU CFW L1065	12 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401735862	WT045C LED20/NW PSU CFW L1665	20 W

Đèn Essential Smartbright Bulkhead

