



# Svítlidla s vyšším krytím Ledinaire – prostě skvělá LED svítlidla

## Tělo voděodolné světelné lišty Ledinaire

Řada Ledinaire zahrnuje výběr oblíbených, standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

### Výhody

- Kvalita a spolehlivost značky Philips
- Pro použití vyžadujícím odolnost vůči vlhku a prachu
- Snadné použití se zdroji světla Philips LEDtube

### Vlastnosti

- Robustní (IK08) a vlhkvzdorné (IP65) svítidlo
- K dostání v několika různých délkách a konfiguracích
- Včetně pojistky pro bezpečný a jednoduchý provoz

### Aplikace

- Zvolte položku.
- Krytá parkoviště
- Průmyslové haly (do výšky 4 m)
- Sklady


# Tělo voděodolné světelné lišty Ledinaire

## Versions


|                                                                                   |                                          |                                                                                    |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Ledinaire Waterproof Tube Housing        |  | Ledinaire Waterproof Tube Housing        |
|  | Ledinaire waterproof empty housing, L600 |  | Ledinaire waterproof empty housing, L600 |

## Rozměrové výkresy



WT050C L1500 2 Tube



WT050C L1200 2 Tube



WT050C L1200 1 Tube





L600 2 Tube

# Tělo voděodolné světelné lišty Ledinaire

## Rozměrové výkresy

WT050C L1500 1 Tube



L600 1 Tube

| Světelně technické                    |      |
|---------------------------------------|------|
| Index podání barev (CRI)              | -    |
| Mechanické a materiály                |      |
| Kód ochrany proti mechanickým nárazům | IK08 |
| Kód ochrany proti vniknutí            | IP65 |
| Certifikace a použití                 |      |
| Značka CE                             | Ano  |

### Provozní a elektrické

| Order Code | Full Product Name   | Třída ochrany IEC     | Vstupní napětí | Frekvence sítě | Order Code | Full Product Name   | Třída ochrany IEC     | Vstupní napětí | Frekvence sítě |
|------------|---------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 36603699   | WT050C 2xTLED L1200 | Bezpečnostní třída II | 220 až 240 V   | 50 or 60 Hz    | 36604399   | WT050C 1xTLED L1500 | Bezpečnostní třída II | 220 až 240 V   | 50 or 60 Hz    |
| 36605099   | WT050C 2xTLED L1500 | Bezpečnostní třída II | 220 až 240 V   | 50 or 60 Hz    | 75324299   | WT050C 1xTLED L600  | -                     | -              | -              |
| 36602999   | WT050C 1xTLED L1200 | Bezpečnostní třída II | 220 až 240 V   | 50 or 60 Hz    | 75325999   | WT050C 2xTLED L600  | -                     | -              | -              |

