



Philips Ledinaire Tomt Industriarmatur - Til dine daglige belysningsopgaver, let at vælge fra hylden og installere med LED-rør efter eget valg

Ledinaire Tomt Industriarmatur

Ledinaire Tomt Industriarmatur-serien (WT050C) indeholder et udvalg af tomme, vandtætte armaturhuse, der kan passe til de LED-rør, du har valgt. Den leveres med de høje Philips-kvalitetsniveauer til en konkurrencedygtig pris. Ledinaire muliggør enkel og hurtig installation, med mulighed for valg af enkelte og dobbelte rørinstallationer.

Fordele

- Philips-kvalitet og -driftssikkerhed
- Nem i brug med Philips LEDtubes
- Robust og egnet til vand- og støvsikret anvendelse

Funktioner

- Robust (IK08) og vandtæt (IP65) armatur
- Forskellige længder og konfigurationer tilgængelige
- Sikker og nem drift ved hjælp af medfølgende sikring

Ledinaire Tomt Industriarmatur

Anvendelsesområder

- Vælg en vare.
- Overdækkede parkeringspladser
- Industribygninger (op til 4 m højde)
- Lagerrum

Versions



Ledinaire Waterproof Tube
Housing




Ledinaire waterproof empty
housing, L600




Ledinaire waterproof empty
housing, L600

Målskitse



WT050C L1500 2 Tube



WT050C L1200 2 Tube





WT050C L1200 1 Tube



L600 2 Tube

Målskitse

WT050C L1500 1 Tube



Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	-
Mekanik og armaturhus	
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja

Drift og el

Full Product		Beskyttelsesklasse		
Order Code	Name	IEC	Indgangsspænding	Linjefrekvens
911401807481	WT050C 2xTLED L1200	Sikkerhedsklasse II	220 til 240 V	50 or 60 Hz
911401807681	WT050C 2xTLED L1500	Sikkerhedsklasse II	220 til 240 V	50 or 60 Hz
911401807381	WT050C 1xTLED L1200	Sikkerhedsklasse II	220 til 240 V	50 or 60 Hz

Full Product		Beskyttelsesklasse		
Order Code	Name	IEC	Indgangsspænding	Linjefrekvens
911401807581	WT050C 1xTLED L1500	Sikkerhedsklasse II	220 til 240 V	50 or 60 Hz
911401812187	WT050C 1xTLED L600	-	-	-
911401812287	WT050C 2xTLED L600	-	-	-

