



Στεγανό σωληνωτό περίβλημα φωτιστικού **Ledinaire – Απλά κορυφαίο LED**

Αδιάβροχο σωληνωτό περίβλημα για το φωτιστικό **Ledinaire**

Η σειρά Ledinaire Waterproof (WT050C) περιέχει μια επιλογή από κενά, αδιάβροχα περιβλήματα, που μπορούν να καλύψουν τους λαμπτήρες LED tube της επιλογής σας. Χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα Philips και την ανταγωνιστική τους τιμή. Τα Ledinaire παρέχουν απλή και γρήγορη εγκατάσταση, με δυνατότητα επιλογής μονών ή διπλών λαμπτήρων LED tube.

Οφέλη

- Ποιότητα και αξιοπιστία Philips
- Ευκολία χρήσης με λαμπτήρες LEDtube της Philips
- Στιβαρότητα για εφαρμογές με προστασία από το νερό και τη σκόνη

Χαρακτηριστικά

- Στιβαρό (IK08) και στεγανό (IP65) φωτιστικό
- Διατίθενται πολλά μήκη
- Περιλαμβάνεται ηλεκτρική ασφάλεια για ασφαλή και εύκολη λειτουργία

Εφαρμογή

- Επιλέξτε ένα στοιχείο.
- Σκεπαστοί χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων
- Βιομηχανικές αίθουσες (ύψους έως 4 m)
- Χώροι αποθήκευσης

Αδιάβροχο σωληνωτό περίβλημα για το φωτιστικό Ledinaire

Versions



Ledinaire Waterproof Tube
Housing




Ledinaire waterproof empty
housing, L600




Ledinaire waterproof empty
housing, L600

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



WT050C L1500 2 Tube



WT050C L1200 2 Tube





WT050C L1200 1 Tube



L600 2 Tube

WT050C L1500 1 Tube



L600 1 Tube

Αδιάβροχο σωληνωτό περίβλημα για το φωτιστικό Ledinaire

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	-
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα	
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK08
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σήμανση CE	Ναι

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Full Product		Κατηγορία προστασίας		Τάση εισόδου	Line Frequency
Order Code	Name	IEC			
36603699	WT050C 2xTLED L1200	Κατηγορία ασφαλείας II	220 έως 240 V	50 or 60 Hz	
36605099	WT050C 2xTLED L1500	Κατηγορία ασφαλείας II	220 έως 240 V	50 or 60 Hz	
36602999	WT050C 1xTLED L1200	Κατηγορία ασφαλείας II	220 έως 240 V	50 or 60 Hz	

Full Product		Κατηγορία προστασίας		Τάση εισόδου	Line Frequency
Order Code	Name	IEC			
36604399	WT050C 1xTLED L1500	Κατηγορία ασφαλείας II	220 έως 240 V	50 or 60 Hz	
75324299	WT050C 1xTLED L600	-	-	-	
75325999	WT050C 2xTLED L600	-	-	-	

