



Ledinaire Etanche Boîtier précâblé

Boîtier de tube Ledinaire étanche

La gamme Ledinaire étanche (WT050C) comprend plusieurs boîtiers vides et étanches, pouvant accueillir les tubes LED de votre choix, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Ledinaire simplifie et accélère l'installation, et permet de l'effectuer avec un ou deux tubes.

Avantages

- Qualité et fiabilité Philips
- Idéal pour des applications où l'étanchéité à l'eau et à la poussière est requise
- Facile à utiliser avec des tubes LED fonctionnant en câblage direct 230V comme les tubes LED Philips

Fonctions

- Luminaire robuste (IK08) et étanche (IP65)
- Plusieurs longueurs et configurations (1xTLED, 2xTLED) disponibles
- Fusible inclus pour un fonctionnement sécurisé et simple

Application

- Choisir un élément.
- Parkings couverts
- Halls industriels (hauteur de plafond jusqu'à 4 m)
- Locaux de stockage

Boîtier de tube Ledinaire étanche

Versions



Ledinaire Waterproof Tube Housing



Ledinaire Waterproof Tube Housing




Ledinaire waterproof empty housing, L600




Ledinaire waterproof empty housing, L600

Schéma dimensionnel



WT050C L1500 2 Tube



WT050C L1200 2 Tube



WT050C L1200 1 Tube





L600 2 Tube

Boîtier de tube Ledinaire étanche

Schéma dimensionnel

WT050C L1500 1 Tube



L600 1 Tube

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC) -

Mécanique et boîtier

Protection contre les chocs mécaniques IK08

Indice de protection IP65

Approbation et application

Marquage CE Oui

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Tension d'entrée	Fréquence linéaire
36603699	WT050C 2xTLED L1200	Classe de sécurité II	220 à 240 V	50 or 60 Hz
36605099	WT050C 2xTLED L1500	Classe de sécurité II	220 à 240 V	50 or 60 Hz
36602999	WT050C 1xTLED L1200	Classe de sécurité II	220 à 240 V	50 or 60 Hz

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Tension d'entrée	Fréquence linéaire
36604399	WT050C 1xTLED L1500	Classe de sécurité II	220 à 240 V	50 or 60 Hz
75324299	WT050C 1xTLED L600	-	-	-
75325999	WT050C 2xTLED L600	-	-	-

