



Philips Ledinaire vízálló csőburkolat – – a mindennapi világítási feladatokhoz: könnyű, használatra kész választás, melyet egyszerű üzembe helyezni a megfelelő LED-es fénycsövekkel.

Ledinaire, vízálló csőburkolat

A Ledinaire Waterproof (WT050C) termékcsalád az üres, vízálló burkolatok választékát tartalmazza, amelyek tetszőleges LED-es fénycsövekhez használhatók. A Philips kimagasló minőségét versenyképes áron biztosító Ledinaire termékek egyszerűen és gyorsan szerelhetők, és egy és két fénycső helyezhető beléjük.

Ledinaire, vízálló csőburkolat

Előnyök

- Philips-minőség és -megbízhatóság
- Egyszerűen használható Philips LEDtube fénycsövekkel
- Ellenálló megoldások víz- és porálló alkalmazási területekhez

Szolgáltatások

- Robusztus (IK08) és vízálló (IP65) világítótest
- Többféle hossz méretben és konfigurációval választható
- Biztosítékkal a biztonságos és egyszerű működtetésért

Alkalmazás

- Válasszon egy terméket.
- Fedett parkolók
- Ipari csarnokok (akár 4 méteres magasságig)
- Tárolóhelyiségek

Versions



Ledinaire Waterproof Tube
Housing



Ledinaire Waterproof Tube
Housing




Ledinaire waterproof empty
housing, L600




Ledinaire waterproof empty
housing, L600

Méretezett rajza

WT050C L1500 2 Tube





WT050C L1200 2 Tube





Méretezett rajza

WT050C L1200 1 Tube



L600 2 Tube

WT050C L1500 1 Tube



L600 1 Tube

Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	-
Mechanika és tokozás	
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08
Por és víz elleni védelem kódja	IP65
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	IEC védelmi osztály	Bemeneti feszültség	Hálózati frekvencia
36603699	WT050C 2xTLED L1200	II. biztonsági osztály	220–240 V	50 or 60 Hz
36605099	WT050C 2xTLED L1500	II. biztonsági osztály	220–240 V	50 or 60 Hz
36602999	WT050C 1xTLED L1200	II. biztonsági osztály	220–240 V	50 or 60 Hz

Order Code	Full Product Name	IEC védelmi osztály	Bemeneti feszültség	Hálózati frekvencia
36604399	WT050C 1xTLED L1500	II. biztonsági osztály	220–240 V	50 or 60 Hz
75324299	WT050C 1xTLED L600	-	-	-
75325999	WT050C 2xTLED L600	-	-	-

Ledinaire, vízálló csőburkolat

