



Nowa generacja energooszczędnego oświetlenia światłówkowego LED PLC 2P

CorePro LED PLC 2P

Lampa CorePro LED PLC 2P to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Dzięki temu doskonale sprawdzi się jako nowoczesny zamiennik w instalacjach oświetlenia ogólnego — spełnia podstawowe wymagania oświetleniowe, zapewnia znaczną oszczędność energii i jest przyjazna dla środowiska.

Korzyści

- Niższe koszty operacyjne dzięki niewielkiemu zużyciu energii
- Niższe koszty konserwacji dzięki 2-, 3-krotnie dłuższemu okresowi eksploatacji niż konwencjonalnych lamp
- Najszybszy i najprostszy sposób wymiany istniejących opraw oświetleniowych na technologię LED
- Całkowicie bezpieczny produkt i proces instalacji

Cechy

- Wysoka energooszczędność
- Łatwa instalacja
- Dzięki konwencjonalnemu kształtowi pasuje do istniejących opraw
- Bez rtęci

CorePro LED PLC 2P

Zastosowanie


- Zastosowania w hotelach, sklepach, biurach, przemyśle i w mieszkaniach

Wersje



Product standard image


Rysunki techniczne




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	34 mm		95 mm	115 mm	138 mm
CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	34 mm		95 mm	115 mm	138 mm
CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	34 mm		106 mm	125 mm	148 mm
CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	34 mm	34 mm	106 mm	125 mm	148 mm
CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	34 mm		129 mm	148 mm	171 mm
CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	171 mm

CorePro LED PLC 2P

Rysunki techniczne



Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	171 mm



Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	65 mm	115 mm	137 mm
CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	70 mm	120 mm	142 mm
CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	100 mm	150 mm	172 mm

Informacje ogólne	
Cykl Przelączania	50 000
Nominalny okres eksploatacji	30 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	75 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	PL-C

Order Code	Full Product Name	Podstawa-nasadka
28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	G24d-1
28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	G24d-1
03501100	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	G24d
28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	G24d-2
28756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	G24d-2
54125800	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	G24d-3
28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	G24d-3
28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	G24d-3
03503500	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	G24d
03505900	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	G24d

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

CorePro LED PLC 2P

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła (Nom)	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Kod barwy
28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	120 °	3000 K	82	830
28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	120 °	4000 K	82	840
03501100	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	360 °	3000 K	82	3000/4000/6500
28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	120 °	3000 K	82	830
28756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	120 °	4000 K	82	840
54125800	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	120 °	4000 K	83	840

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła (Nom)	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Kod barwy
28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	120 °	3000 K	82	830
28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	120 °	4000 K	82	840
03503500	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	360 °	3000 K	82	3000/4000/6500
03505900	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	360 °	3000 K	82	3000/4000/6500

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny
28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	600 lm
28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	660 lm
03501100	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	810 lm
28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	700 lm
28756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	770 lm

Order Code	Full Product Name	Strumień Świetlny
54125800	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	1 000 lm
28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	990 lm
28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	1 100 lm
03503500	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	930 lm
03505900	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	1 240 lm

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Częstotliwość linii	Zużycie energii
28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	-	5,9 W
28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	-	5,9 W
03501100	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	-	5,9 W
28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	-	6,9 W
28756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	-	6,9 W
54125800	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	50 to 60 Hz	8,5 W

Order Code	Full Product Name	Częstotliwość linii	Zużycie energii
28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	-	8,9 W
28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	-	8,9 W
03503500	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	-	6,9 W
03505900	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	-	8,9 W

Mechanika i korpus



CorePro LED PLC 2P

Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki
28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	Matowy
28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	Matowy
03501100	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	Matowy
28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	Matowy
28756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	Matowy

Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki
54125800	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	-
28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	Matowy
28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	Matowy
03503500	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	Matowy
03505900	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	Matowy

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	Od -20°C do +35°C	6 kWh
28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	Od -20°C do +35°C	6 kWh
03501100	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	Od -20°C do +35°C	6 kWh
28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	Od -20°C do +35°C	7 kWh
28756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	Od -20°C do +35°C	7 kWh
54125800	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	Od -20°C do 35°C	9 kWh
28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	Od -20°C do +35°C	9 kWh
28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	Od -20°C do +35°C	9 kWh
03503500	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	Od -20°C do +35°C	7 kWh
03505900	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	Od -20°C do +35°C	9 kWh



CorePro LED PLC 2P

