



Thế hệ chiếu sáng đèn tuýp LED PLC 2P tiết kiệm năng lượng mới

Đèn CorePro LED PLC 2P

Đèn CorePro LED PLC 2P tích hợp nguồn sáng LED vào hình dạng bóng đèn huỳnh quang kiểu truyền thống. Sản phẩm này là giải pháp lý tưởng cho việc tiết kiệm năng lượng trong các ứng dụng chiếu sáng chung: đáp ứng các yêu cầu chiếu sáng cơ bản, đồng thời tiết kiệm năng lượng đáng kể và thân thiện với môi trường.

Lợi ích

- Giảm chi phí vận hành nhờ mức tiêu thụ năng lượng thấp
- Phí bảo trì thấp hơn do tuổi thọ cao hơn bóng đèn thông thường từ 2-3 lần
- Đây là giải pháp nhanh nhất và dễ nhất để nâng cấp các bộ đèn của bạn lên công nghệ LED
- Quá trình lắp đặt và sản phẩm an toàn tuyệt đối

Tính năng

- Hiệu quả năng lượng cao
- Dễ lắp đặt
- Kích thước truyền thống để vừa vặn với các bộ đèn hiện tại
- Không có thủy ngân

Ứng dụng

- Ứng dụng trong khách sạn, bán lẻ, văn phòng, công nghiệp và gia đình


Đèn CorePro LED PLC 2P

Phiên bản



SPPR MLEDGA 0027

Bản vẽ kích thước



Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	34 mm	34 mm	106 mm	125 mm	148 mm
CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	171 mm
LED PLC 6.5W 865 2P G24d-2	34 mm	34 mm	106 mm	125 mm	148 mm

Thông tin chung	
Chu kỳ bật/tắt	50.000
Tuổi thọ danh định	30.000 h
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Góc chùm sáng (Danh định)	120 °
Chỉ số hoàn màu (CRI)	83
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Vận hành và điện	
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Hình dạng bóng đèn	PL-C
Phê duyệt và ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 °C đến 35 °C

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Đế dui đèn
929001201402	CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	G24d-2
929001280208	LED PLC 6.5W 865 2P G24d-2	G24d-2
929001201202	CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	G24d-3

Đèn CorePro LED PLC 2P

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)		
		Mã màu	Quang thông	
929001201402	CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	3000 K	830	650 lm
929001280208	LED PLC 6.5W 865 2P G24d-2	6500 K	865	700 lm

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)		
		Mã màu	Quang thông	
929001201202	CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	3000 K	830	950 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
929001201402	CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	6,5 W
929001280208	LED PLC 6.5W 865 2P G24d-2	6,5 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
929001201202	CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	8,5 W

Nhiệt độ

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)
929001201402	CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	65 °C
929001280208	LED PLC 6.5W 865 2P G24d-2	65 °C

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)
929001201202	CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	75 °C

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ năng lượng kWh/ 1000 h
929001201402	CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	7 kWh
929001280208	LED PLC 6.5W 865 2P G24d-2	9 kWh
929001201202	CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	9 kWh

